

Gigaset DA510

- Komfort-Telefon mit Freisprechen
- Anrufanzeige (CLIP)
- Telefonbuch für 100 Einträge



Leistungsmerkmale

- 10 Zielwahl-Tasten für 20 Ziele auch T-NET-Funktionen programmierbar, z. B. Anrufumleitung, Rückruf
- Wahlwiederholung der letzten Rufnummer
- Regelbare Hörerlautstärke (3-stufig)
- Tonruf mit einstellbarer Lautstärke (4-stufig) und 10 Melodien
- LED zur optischen Anrufanzeige, Blinkintervall einstellbar
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Stummschaltung (Mute) mit Wartemelodie
- Rufnummernsperre für 3 Vorwahl-Nummern (z. B. 0900, 0190, etc.)
- Hörergerätekompatibel nach ITU-T P.370 (ersetzt CCITT P37)
- Stromversorgung über Telefonleitung

Bei Betrieb an Telefonanlagen

- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Amtskennzahlen programmierbar (3 AKZ möglich)

Technische Daten

Anschluss	a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Telefon	<ul style="list-style-type: none">○ Abmessungen: 195 x 158 x 61 mm (H x B x T) inkl. Hörer○ Gewicht: ca. 415 g○ Telefon geeignet für Wandmontage
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none">○ 1 Gigaset DA510○ 1 Telefonkabel○ 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	<ul style="list-style-type: none">○ Schwarz○ Weiß
Datenblatt-Version	07.03.2016

Gigaset

Wherever you go.