

Gigaset DA710

- Komfort-Telefon mit Freisprechen
- Anrufanzeige (CLIP)
- Telefonbuch für 100 Einträge
- 8 Zielwahl-Tasten

Hinweise:

Das Telefon wird über die Telefonleitung mit Strom versorgt. Sollte die Versorgung unterbrochen worden sein (z. B. durch Abschalten der Telefonanlage über Nacht), ist die Erst-Inbetriebnahme zu wiederholen (Hörer für 5 Sekunden abheben und wieder auflegen). Telefonbucheinträge und Kurzwahlziele bleiben unbegrenzt gesichert. Das Gerät ist für den Betrieb am einfachen Telefonanschluss (Hauptanschluss oder Telefonanlage) vorgesehen. Der Betrieb als zweites Telefon an einem Mehrfachanschluss ist nicht möglich, z. B. Automatische Wechselschalter-Anschlussdose (AWADo) oder Automatischer Mehrfachschalter (AMS).



Leistungsmerkmale

- Freisprechen
- Telefonbuch für 100 Einträge mit VIP-Kennzeichnung (Melodie)
- 8 Zielwahl-Tasten, doppelt belegbar, für 16 Nummern oder Netzdienste
- Wahlwiederholung der letzten 5 Rufnummern
- Klappbares Grafik-Display, dreizeilig, 70 x 20 mm (B x H), mit einstellbarem Kontrast
- Anzeige von
 - Datum / Uhrzeit, Kalenderwoche
 - Rufnummer / Name / VIP / Gesprächsdauer
- Menüführung in 4 Sprachen einstellbar (D, GB, F, I)
- Anrufanzeige (CLIP) mit Rufnummer oder Name
- Anrufliste der letzten 50 Anrufe
- Optische Rufanzeige über blinkende Freisprech-Taste
- Tonruf mit einstellbarer Lautstärke (4-stufig / aus) und 16 Melodien
- VIP-Signalisierung mit eigener Melodie und VIP-Anzeige
- Telefon-Sperr-Funktion mit PIN-Eingabe
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Regelbare Hörer-/Headset-Lautstärke (3-stufig) und Freisprechlautstärke (7-stufig)
- Stummschaltung (Mute) mit Wartemelodie
- Rufnummernsperre für 3 Vorwahl-Nr. (z. B. 0900, 0190, etc.)
- Hörgerätekompatibel nach ITU-T P.370 (ersetzt CCITT P37)

- Headset-Anschluss (RJ9-Stecker)
- Stromversorgung über Telefonleitung
- Wandmontagefähig
- Unterstützung von Netz-Diensten per Menü: z. B. Anklopfen, Anrufweiterleitung, Rückruf, etc.

Bei Betrieb an Telefonanlagen

- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Amtskennzahlen programmierbar (3 AKZ möglich, ein- oder zweistellig)

Technische Daten

Anschluss	a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Telefon	<ul style="list-style-type: none">○ Abmessungen: 221 x 202 x 62 mm (H x B x T) inkl. Hörer○ Gewicht: ca. 560 g○ Telefonkabel: 2 m
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none">○ 1 Gigaset DA710○ 1 Telefonkabel○ 1 Bedienungsanleitung○
Gerätefarbe	<ul style="list-style-type: none">○ Schwarz○ Weiß
Datenblatt-Version	07.03.2016

Gigaset

Wherever you go.