

Gigaset DX600A ISDN

Kommunikation auf allen Leitungen – mit Anrufbeantworter

- 10 ISDN-Nummern verwaltbar (MSN)
- Erweiterbar auf bis zu 6 Mobilteile
- Fax- und Ethernet-Anschluss
- „link2mobile“: telefonieren über Mobilfunknetz
- Großes TFT-Farb-Display, 72 x 54 mm (B x H)
- Adressbuch für bis zu 750 Einträge
- 3-fach-Anrufbeantworter, teilbar für 3 Telefonnummern, mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- PC-Anschluss über Router
- Integrierte Bluetooth® 2.0-Funktionalität



Mobilteile nicht im Lieferumfang enthalten



ISDN-Funktionen

- ISDN-Mehrgeräteanschluss (EURO ISDN mit DSS1-Protokoll)
- Für 10 Rufnummern (MSN)
- 2 gleichzeitige Gespräche
- Datum-/Uhrzeit-Synchronisation
- Anrufanzeige je MSN (CLIP / CNIP)
- Unterdrücken der Rufnummernanzeige (CLIR / COLR)
- Gespräch halten / Rückfrage / Makeln (HOLD)
- Dreierkonferenz (3 PTY)
- Anklopfen / Annehmen / Abweisen (CW)
- Anrufumleitung (CF)
- Rückruf extern (bei Besetzt / Nichtmelden) (CCBS, CCNR)
- Verbinden im Amt (ECT)
- Fangen böswilliger Anrufer (MCID)
- Kosten- / Gebühreanzeige je MSN (AOC)
- Belegt bei belegt (kein Zweitanruf stört)
- Umschaltung der Tastatur auf Tonwahl (DTMF), Keypad oder Wahl von * und #

Audio-Qualität

- Komfort-Freisprechen mit brillanter Akustik in Voll-Duplex-Qualität, mit großvolumiger Sound-Reflexbox und separatem Lautsprecher
- Hörerlautstärke einstellbar (3 Stufen)
- Headset Anschluss über Bluetooth® 2.0 (Freisprech- oder Headset-Profile) oder 2,5 mm Klinkenbuchse
- Polyphone Klingelmelodien: persönliche Sounds downloadbar
- Hörgerätekompatibel

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für 750 Einträge (vCard):
- Name, Vorname, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag und Foto / Sound für Picture CLIP (VIP-Ruf)
- Schnelle Suche durch Namenseingabe
- Telefonbuchtransfer mit Gigaset Mobilteilen
- vCard-Austausch mit Handy per Bluetooth® 2.0
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- 6 Ziel-Tasten für Direktwahl wichtiger Telefonnummern oder Funktionen, z. B. Rückfrage
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 – 9)
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Automatische Wahlwiederholung

Display

- Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display
72 x 54 mm (B x H), 65.000 Farben, 320 x 240 Pixel
- Display-Beleuchtung einstellbar, mit Nachtabschaltung
- Screensaver (z. B. Uhr, Kalender, etc.) oder Dia-Show einstellbar
- Download von persönlichen Bildern
- Komfortable Menüführung mit farbigen Symbolen und Texten zur einfachen Bedienung
- Verschiedenen Sprachen einstellbar
- Anzeige neuer Nachrichten, Betriebszustände, Gesprächszeit / -kosten je MSN

Gigaset

Wherever you go.

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP) des Anrufers und der angerufenen MSN
- Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- Display und Freisprech-Taste leuchten
- 16 polyphone und 5 Standard-Melodien
- Individuelle Melodien / Sounds downloadbar
- Klingeltöne / Melodien je MSN zuordenbar
- Separater Klingelton für Interngespräche
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufer ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Anzeige verpasster Anrufe am Display und blinkende
- Nachrichten-Taste
- Anruflisten für
 - alle Anrufe (bis zu 60 Einträge)
 - abgehende Rufe (60 Einträge)
 - entgangene Anrufe (30 Einträge)
 - angenommene Rufe (30 Einträge)
 - Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (Anzeige der letzten 30 Einträge mit Rufnummer und Zeit)
- Komfortabler Zugang über blinkende Nachrichten-Taste

SMS-Funktion

- Automatische Registrierung im SMS-Zentrum („Anny-Way“-Materna und T-COM voreingestellt)
- Senden / empfangen von SMS mit bis zu 612 Zeichen
- Speicher für bis zu 63 SMS
- Senden von SMS als E-Mail oder Fax
- Kopieren von vCard-Einträgen aus SMS ins Adressbuch
- Automatische Benachrichtigung per SMS, bei entgangenen Anrufen oder neuen Nachrichten auf dem Anrufbeantworter
- MSN spezifische SMS-Eingangs-Liste

E-Mail

- E-Mail lesen ohne PC
- Mit Absender, Betreff, Datum / Uhrzeit und Beginn der Nachricht (bis zu 120 Zeichen)
- Anzeige neuer E-Mail durch blinkende Nachrichten-Taste
- Direkter Zugriff auf POP3-Konten ohne PC (Telefon ist immer an)

Weitere Funktionen

- Plug & play, einfache Inbetriebnahme und Konfiguration mit Installationsassistenten oder per WEB-Interface
- Datum- / Uhrzeit-Synchronisation über ISDN oder WEB-Uhr
- Einfache, intuitive und situationsangepasste Menüführung, z. B. per Soft-Key werden automatisch die Folge-Funktionen angeboten
- Mikrofon-Stummschaltung über eigene Mute-Taste
- Kalender mit Monatsansicht

- Verwaltung von bis zu 30 Terminen:
 - mit Hinweistexten
 - und eigener Melodie
- Wecker mit Schlummer-Funktion (Snooze) einstellbar für Montag - Freitag oder täglich
- Mobilteil-Name der Basisstation editierbar

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und bei Fax-Anschluss

- 2 gleichzeitige Externgespräche, 2 gleichzeitige Interngespräche
- MSN-Nummern für ankommende / abgehende Anrufe jedem Mobilteil bzw. Fax-Anschluss beliebig zuordenbar
- Telefonbuchtransfer zwischen den Mobilteilen
- Gesprächsübergabe von Externgesprächen mit Rückfrage zu einem Mobilteil
- Dreierkonferenz (1 Extern- / 2 Intern-Teilnehmer)

Bluetooth® 2.0

- Für 2 gleichzeitige Verbindungen, z. B. Headset und Handy
- Unterstützte Bluetooth® 2.0-Profile:
 - Serial-, Headset-, Freisprech-Profil
 - OBEX für vCard-Austausch
- „link2mobile“ – telefonieren über Mobilfunknetz
 - Handy über Bluetooth® 2.0 anmelden
 - automatische oder feste Zuschaltung einer GSM-Verbindung
 - Handy-Anruf an Basisstation oder Mobilteil annehmen oder abgehend telefonieren
 - vCard-Austausch mit Handy

WEB-Interface / Online-Funktionen

- Ethernet-Anschluss zur Verbindung mit dem PC (über Router)

WEB-Konfigurator: Telefon über den PC einstellen

- Einfache Systemkonfiguration per PC
- MSN-Verwaltung: Zuordnung der Sendempfangs-Nummern an Basisstation, Mobilteile, Fax-Anschluss und Anrufbeantworter
- Anmeldemodus aktivieren, System-PIN ändern und Anzeige von VoIP-Status-Meldungen aktivieren
- Namen von Bluetooth- / GSM-Verbindungen ändern oder löschen
- Systemeinstellung am PC abspeichern
- Zugriff auf Online-Telefon- / Branchenbücher
- Rückwärtssuche über die Telefonnummer: automatische Anrufersuche und Anzeige von Name, Adresse, etc.
- Info-Dienste als Screensaver anzeigen, z. B. Wetter, RSS-Feeds (RAP 1.0 und 1.1)
- Zeitsynchronisation über Internet (NNTP)
- Zukunftssicher durch automatische Firmware-Updates

Gigaset QuickSync für Windows und Mac

- Adressbuch-Synchronisation mit MS Outlook 2003/2007/Express und Vista Contacts und Mac-Adressbuch
- Download von individuellen Klingelmelodien in brillanter HDSP™-Qualität, z. B. MP3, WMV (Microsoft), AAC (Apple iPod®-Format) mit automatischer Konvertierung in G.722-Format
- Download von Bildern / Foto für Screensaver / Dia-Show und Picture CLIP
- CTI-Unterstützung: mit dem PC wählen (z. B. aus MS Outlook); sprechen an der Basisstation

Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- Teilbar in 3 Anrufbeantworter für 3 Rufnummern (MSN)
- Mit Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion
- Voreingestellter Ansagetext (plug & play)
- 2 individuelle Ansage- und 1 Hinweistext (je 170 Sekunden) je Anrufbeantworter
- Zeitabhängiger Wechsel zwischen Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion einstellbar
- Mithören eingehender Nachrichten an Basisstation oder Mobilteil mit Gesprächsübernahme
- Einfache Bedienung über Basisstation und Mobilteile
- Ansage von Datum und Zeit des Nachrichteneingangs
- Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- Anzeige neuer Nachrichten an Basisstation und Mobilteil
- Eingangsinfo bei neuen Nachrichten per SMS an externe Nummer möglich (CLIP, Datum / Uhrzeit)
- Aufzeichnen / Mitschneiden von Gesprächen
- Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- Aufzeichnungen sind unbegrenzt bei Stromausfall gesichert

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ○ Erweiterbar zur schnurlosen ISDN-Anlage ○ Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) ○ Interner a/b-Anschluss für Fax oder Telefon oder Türsprechstelle (ohne Hörtonerkennung) ○ Headset-Anschluss via Bluetooth® 2.0 oder 2,5 mm Klinkenbuchse ○ „link2mobile“ – Kombination mit Bluetooth® 2.0-Handy und telefonieren über Mobilfunknetz ○ Ethernet-Anschluss, z. B. zur Systemkonfiguration per PC und Zugriff auf Online-Telefonbücher ○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
Anschluss	<ul style="list-style-type: none"> ○ ISDN-Mehrgeräteeanschluss S0 (DSS1) ○ Ethernet (LAN)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards	DECT, GAP, F-SMS, Bluetooth® 2.0, Euro-ISDN
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> ○ Zukunftssichere Software-Architektur ○ Linux-basiertes Betriebssystem (enthält lizenzierte Open Source Software) ○ Großer 32 MByte Flash ○ Automatischer Firmware-Update über Gigaset Konfigurationsserver ○ Unterstützt Codecs: G.711, G.722, G.726 ○ Abmessungen: 108 (inkl. Display) x 263 x 185 mm (H x B x T) (T inkl. Hörer: 202 mm) ○ Gewicht: ca. 770 g
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 ISDN-Telefon ○ 1 Steckernetzteil ○ 1 ISDN-, 1 Ethernet-, 1 Fax-Kabel (RJ11- RJ11) ○ 1 Bedienungsanleitung ○ 1 CD-ROM mit PC-SW Gigaset QuickSync für Microsoft (als Mac-Version Download über www.gigaset.com/de)
Gerätefarbe	Titanium
Datenblatt-Version	07.03.2016

Anschlussmöglichkeiten DX600A ISDN

