

DeTeWe Outdoor 8000 (Quad Case)

Tropfwassergeschütztes PMR (Private Mobile Radio) Funkgerät

Dieses Funkgerät ist für den Betrieb unter extremen Bedingungen ausgelegt. Dank des Tropfwasserschutzes ist es ideal für den anspruchsvollen Einsatz im Bau- und Handwerksgewerbe (z. B. Straßenbau oder Gärtnereien), bei Sportaktivitäten oder im Veranstaltungsbereich geeignet. Seine auffällige orange Farbe ermöglicht das schnelle Auffinden, sollte man das Funkgerät einmal verlegt haben, es herunter, oder aus der Tasche gefallen sein. Mit bis zu 9 km Reichweite überbrückt es auch größere Distanzen.



Leistungsmerkmale

- Tropfwassergeschützt (IPX2 Standard) *
- Keine Lizenz- und Verbindungskosten
- Beleuchtetes Display
- Energiesparmodus
- Scan Funktion (Partner bei Kanalwechsel oder andere Funkgeräte in Reichweite finden)
- Dual Channel Monitor Funktion (Signalisierung von Funkaktivitäten auf dem eingestellten und einem zweiten Kanal)
- VOX-Funktion (Sprachaktivierung bei Verwendung ohne und mit Headset)
- Automatic Squelch (Fest eingestellter Schwellenwert, ab welcher Signalstärke die Rauschsperrung öffnet)
- Eingebauter Kompaner für kristallklaren Sound
- Call Funktion (Rufsignal 3 Sekunden senden)
- Roger Beep Funktion (Signalisierung der Rufbeendigung)
- Lautstärke in 8 Stufen einstellbar
- 5 Ruftöne
- Batteriestandanzeige
- Akustische Signalisierung von niedrigem Batteriestand
- Stoppuhr
- Tastatursperre

- Spezial-Headset (Air Tube Headset) für festen Halt und möglichst große Abschirmung von Umgebungsgläuschen
- Gürtelclip abnehmbar

Technische Daten

- Reichweite bis zu 9 km (abhängig von Umgebung und Gelände)
- 8 Kanäle
- 38 CTCSS-Unterkonäle (spezielle Tonfrequenzen)
- 0,5 Watt Sendeleistung
- Betriebsfrequenz 446 MHz

Lieferumfang

- 4 Funkgeräte
- 4 Gürtelclips
- 4 Akku Packs
- 2 Tischladegerät
- 2 Netzadapter
- 4 Spezial Headsets (Air Tube Headsets)
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Transport- und Aufbewahrungskoffer

Artikelnummer

- Artikelnummer: 208048
- EAN-Code: 4260117670633

