



Stahl

Stahl Offset Antenne (75 cm)

Ziegelrot

Mit dieser SCHWAIGER® Offset Antenne können alle freien und verschlüsselten Fernseh- und Radioprogramme über Satellit empfangen werden.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

SPI996.2
4004005009927



Letzte Aktualisierung: 25.02.2018



HIGHLIGHTS (SPI996.2)

- LNB Tragarm mit integrierter Kabelführung
- Masthalterung mit Sechskantmuttern

TECHNISCHE DATEN

Qualität	PROFESSIONAL
Reflektor (Breite)	745 mm
Reflektor (Höhe)	845 mm
Frequenzbereich	10.7 - 12.75 GHz
Feedaufnahme	40 mm
Material Reflektor	Stahl pulverbeschichtet
Material Masthalter	Stahl galvanisiert
Material LNB Halterung	Kunststoff
Material LNB Tragarm	Aluminium

Antennengewinn (max.)	38,5 dB
Windlast	520 N (EN 60728-11)
Einstellbereich Elevation	5 - 48 °
Offsetwinkel	25 °
Spannbereich Mastschelle	32 - 76 mm
Halbwertsbreite	2.2 °
Farbe	Ziegelrot (RAL8012)
Verpackungsart	Karton