

LNB 1
Universal Single LNB 40mm

- **Universal-Single-Empfangssystem für den Aufbau von digitaltauglichen Einteilnehmer-SAT-Anlagen**
- **Auch zur Verwendung bei Multifeedanlagen geeignet**
- **Vollständig gekapseltes Alu-Druckguß-Gehäuse**
- **Zusätzlicher Wetterschutz für F-Anschluß durch Gummitülle aus witterungsbeständigem Kunststoff**

Technische Daten:

Eingangsfrequenz	10,70-11,70 GHz low, 11,70-12,75 GHz high
Lokale Oszillatorfrequenz LOF	9,75 GHz low, 10,6 GHz high
Ausgangsfrequenz	950-2150 MHz
Rauschmaß typ.	0,3 dB
Verstärkung typ.	60 dB (min)
Polarisationsentkopplung	25 dB typ.
Speisespannung Vertikal	11,5-14.0V
Speisespannung Horizontal	16.0-19.0 V
Steuersignale	0 KHz low, 22 KHz high (+/-4 KHz)
Stromaufnahme	90 mA typ.
Feedaufnahme	40 mm
Anschlüsse	1 x F-Buchse

EK . . . . . **€**
UVP . . . . . **€**
Bestell-Nr. **LNB1 011**
Stand 28/01/08

4 004005 001907

produkt.info

Irrtümer. Abweichungen und Änderungen bei den technischen Angaben und Abbildungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Bedingungen für Lieferungen und Leistungen.

christian schwaiger gmbh . würzburger straße 17 . D-90579 langenzenn . tel 09101.702-0 . fax -112 . www.schwaiger.de . eMail info@schwaiger.de