

A.S.SAT Art.Nr. 51505

Dachsparren- Masthalter universal, Variante II



Artikelbeschreibung

Universeller Dachsparrenmasthalter für Antennen bis Ø 100 mm
 - die flexibelste Lösung unter den Sparrenhaltern
 - vielseitig einsetzbar
 - siehe 'mehr Informationen'

Technische Daten

Technische Daten:

- Material: Qualitäts- Stahl
- Oberfläche:
 - Mast in Feuerverzinkung ca. 80
 - Rahmen galvanisch verzinkt ca 24
- Mast: Ø 48 x 2 mm in der Mitte geteilt (erleichtert die Montage auf dem Dach), mit Schraube zusätzlich gesichert.
- Mastlänge: 1100 mm Gesamthöhe
- Dachneigung: stufenlos von 24 - 56° justierbar
- Sparrenabstand: stufenlos zwischen 50 - 90 cm einstellbar
- Montierbar auf und unter den Sparren
- geeignet für Antennen bis Ø 100 cm
- passt unter fast jede Dacheindeckung, sogar Biberschwanz-Dachziegel
- Möglichkeit, die Antennenkabel über die Mastspitze, mit dem Einsatz unserer passenden Mastkappe, durchzuführen.
- der Halter wird zum Teil in vormontiertem Zustand ausgeliefert, (dadurch schnellere und einfachere Montage, es werden nur 4 Teile zusammengesteckt).

In unserem Sortiment führen wir für diesen Halter eine ganze Reihe ergänzender Produkte, welche die Montage einfach, leicht und sicher ermöglichen (siehe unsere Empfehlungen).

Abmessungen

	Abmessungen des Artikels ohne Verpackung	Abmessungen des Artikels inkl. Verpackung / Standard VPE
Länge	60,5 cm	69 cm
Breite	23,5 cm	24 cm
Höhe	11,4 cm	12 cm
Gewicht	8,7 kg	8,7 kg

Logistik

Barcode	4050822515059	Verpackungsart	Karton
Herkunftsland	Tschechien	Standard VPE	1 Stck im Karton
Zolltarifnummer	Stahl / 73089098	Palette VPE	50 Stück auf Palette