



KOX90/XX 042

SAT-Koaxialkabel doppelt geschirmt

- Doppelt geschirmt, Isolierung Voll PE
- Abschirmung Alu-Band und Aluminium Geflecht
- 10 / 15 / 25 m Ring im SB- Display Karton
- Kabel kann direkt aus der Schachtel verwendet werden (Aufreißdeckel)
- Passender F-Stecker 7 mm (z.B. FST8311)

Technische Daten

Dämpfung	auf 100 m < 4 dB bei 47 MHz < 12 dB bei 470 MHz < 18 dB bei 860 MHz < 19 dB bei 950 MHz < 26 dB bei 1750 MHz < 30 dB bei 2150 MHz
Impedanz	75 Ohm
Schirmungsmaß	bis 470 MHz >75 dB bis 860 MHz >75 dB bis 2150 MHz >65 dB
Kabelaufbau	Ø- Innenleiter 1,0 mm Innenleiter-Material CCS Ø- Mantel 6,8 mm Mantel-Material PVC
Dielektrikum - Ø	4,6 mm, Zell PE
Schirmung - Material	Al-Doppel-Verbundfolie und 32er Al-Geflecht
Farbe	weiß

EK €
 UVP €
 Bestell-Nr. KOX90/XX 042
 Stand 08/08



produkt.info