



Produkt-Beschreibung

Beschreibung:	Flexibel einsetzbar als Wand- oder Standgehäuse.
Nutzen:	Werkzeuglose Schnellmontage Systemausbau am offenen 19"-Gestell
Material:	Stahlblech Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche:	pulverbeschichtet
Farbe:	RAL 7035
Lieferumfang:	Gehäuse in Flat-Pack-Verpackung 1 Wandteil 2 Grundträger 2 Dach-/Bodenbleche, mit Ausbrüchen zur Kabeleinführung über Bürstenleisten 2 Seitenwände, abschließbar 1 Sichttür, abschließbar, Sicherheitsschließung 3524 E, Türanschlag frei wählbar Verbindungselemente zur werkzeuglosen Schnellmontage Erdungssatz zur systemgerechten Erdung aller Gehäuseteile 2 St. 19"-Profilschienen
Hinweis:	Max. Einbautiefe: Tiefe – 112 mm Max. Ebenenabstand bei zwei 19"-Ebenen: Tiefe – 126 mm
Verpackungseinheit:	1 St.