

**VARIO LINEA Steckdosenleiste
IT-19" 6-fach mit Kaltgerätestecker**

Artikel-Nr	972008
Artikelgruppe	Steckdosenleiste IT-19"
Steckdose	6 Steckdosen, Farbe schwarz Ausführung rund mit Kinderschutz Steckdosenabstand 64 mm
Schalter	---
Kanal	Farbe grau
Endkappen	Farbe schwarz, für 19"-Montage geeignet
Zuleitung	H05VV-F 3G1,0 mm ² Farbe schwarz, ca. 150 cm Länge, mit Kaltgerätestecker (IEC 320)
Abmaße (LxBxH)	ca. 478 mm x 74 mm x 47 mm
Technische Daten Allgemein	<ul style="list-style-type: none"> • 250 V~, 50 Hz, 10 A • max. Gesamtleistung 2.300 W
Verpackung	PE-Schrumpfschlauch mit Bänderole
VPE	25 Stück
Gewicht	ca. 716 g
EAN	40 12096 02603 7

