

DIGITUS® Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Schalter, 7-fach

DN-95402 4016032266402



**DIGITUS 1HE Aluminium Steckdosenleiste, Rack Mount
Für 254mm (10") Schrank, 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz 7x Schutzkontakt, Schalter**

Sichere und professionelle Stromversorgung im 19" Bereich

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren 19"-Netzwerk- oder Serverschrank. Für die Schrankmontage optimiert bieten Ihnen die DIGITUS® Steckdosenleisten mit 220-240V bei 50-60 Hz die beste Performance bei geeigneter Auslastung. Das mitgelieferte 19"-Befestigungsmaterial sorgt für eine optimale Befestigung an den Profilschienen Ihrer Schränke. Jede Steckdosenleiste kann horizontal sowie vertikal montiert werden und es besteht die Möglichkeit, je nach Schranktyp die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach oben oder unten zu befestigen.



- 1 7 Steckdosen 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W
- 1 Aluminiumprofil
- 1 Ausgänge um 35° gedreht
- 1 Beleuchteter Schalter - gegen unbeabsichtigtes Ausschalten gesichert
- 1 Einschließlich 2 Metallhalterungen
- 1 2m Anschlusskabel H05VV-F 3G1,5 mm²
- 1 Rechtwinkliger Schuko-stecker mit Doppelerdung



DIGITUS® Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Schalter, 7-fach

DN-95402 4016032266402

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	20	21,00	51,00	49,50	41,50	104766,75
Innen-VPE	1	1,05	6,70	50,00	9,10	3048,50
Einzel-VPE	1	1,05	6,70	50,00	9,10	3048,50
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	4,40	48,20	4,40	933,15

→ **Verpackungstyp:**



Ursprungsland: Tuerkei

