

ASSMANN Datatransfer Verlängerungskabel, D-Sub25/St - D-Sub25/Bu AK-610201-100-E 4016032301448



**Datatransfer Verlängerungskabel, D-Sub25
St/Bu, 10.0m, Seriell/Parallel, vergossen, be**

Ermöglicht eine sichere und stabile Verbindung

- 1 Anschluss 1: DSUB, 25-pin, Stecker
- 1 Anschluss 2: DSUB, 25-pin, Buchse
- 1 Haube: vergossen
- 1 Schirmung: ungeschirmt
- 1 AWG: 26
- 1 Adern Material: CU
- 1 Kontaktoberfläche: vernickelt
- 1 UL-zertifiziert: keine UL
- 1 Farbe Kabel: beige
- 1 Farbe Anschlüsse: beige
- 1 Länge: 10 m
- 1 Verpackung: Polybag

ASSMANN Datatransfer Verlängerungskabel, D-Sub25/St - D-Sub25/Bu AK-610201-100-E 4016032301448

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	10	8,60	38,00	31,00	22,00	25916,00
Innen-VPE	1	0,86	6,00	20,00	26,00	3120,00
Einzel-VPE	1	0,86	26,00	20,00	6,50	3380,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	18,00	19,00	6,00	2052,00

