



APC-Back-UPS 500, USV mit strukturierter Verkabelung, 230 V

BH500INET

- Beinhaltet: Ethernet-Kabel Kat. 6, CD mit Software, Installationsanleitung, User manual


Ausgang

Ausgangsleistungskapazität	300 Watt / 500VA
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)	300 Watt / 500VA
Nominelle Ausgangsspannung	230V
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)	47 - 63 Hz Synchronisiert
Topologie	Standby
Art der Wellenform	Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Ausgangsanschlüsse	(2) IEC Jumpers (4) IEC 60320 C13

Eingang

Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	47-63 Hz
Eingangsanschlußart	IEC 60320 C14
Kabellänge	2.4Meter
Anzahl der Versorgungsleitungen	1
Maximaler Eingangsstrom	4.0A

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp	Bleisäurebatterie
Typische Aufladezeit	8Stunde(n)
Austauschbatterie	RBC2 
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)	4 - 6

Batterien und Überbrückungszeit

Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)	1
Batterieladegerätleistung (Watt)	10 Watt
Battery Volt Amp Stunde Kapazität	77
Runtime	View Runtime Graph (Verfügbar auf der Registerkarte „Technische Daten“ auf der Website) View Runtime Chart (Verfügbar auf der Registerkarte „Technische Daten“ auf der Website)
Effizienz	View Efficiency Graph (Verfügbar auf der Registerkarte „Technische Daten“ auf der Website)

Kommunikation & Management

Steuerkonsole	LED status display with on line : on battery : replace battery and building wiring fault, Status-led: netzwerkverbindung
Steuerungspanel	Alarm, wenn batterie an: bestimmter alarm für niedrige batterie: überlastalarm mit kontinuierlichem ton

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating	600Joule
Data Line Protection	Koaxial-Kabel für Kabel-TV/SAT-TV/Modem/Audio-Video (Koaxial-Anschluss), Analoge Telefonleitung für Telefon/Fax/Modem/DSL (RJ11-Stecker), Netzwerkverbindung - 10/100 Base-T Ethernet (RJ45-Stecker)

Abmessungen

Maximale Höhe	372mm, 37.2cm
Maximale Breite	225mm, 22.5cm
Maximale Tiefe	105mm, 0.0cm
Nettogewicht	7.42kg
Versandgewicht	8.41kg
Höhe für Versand	470mm, 47.0cm
Breite für Versand	305mm, 30.5cm
Tiefe für Versand	165mm, 16.5cm
Farbe	Beige
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)	476mm
Master Carton Units	1.0

Technische Spezifikationen

APC-Back-UPS 500, USV mit strukturierter Verkabelung, 230 V | BH500INET |

Abmessungen

Master Carton Weight	16.81
Anzahl Palletten	48.0
SCC Codes	10731304206412

Umgebung

Betriebstemperaturbereich	0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	5 - 95 %
Operating Elevation	0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C
Storage Elevation	0 - 15240Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche	40.0dBA

Conformance

Begutachtung	A-Tick, C-Tick, GOST, NEMKO
Equipment protection policy	Kompletter Nutzungszeitraum: 10.000 Euro
Standardgarantie	2 Jahre (Produktionsmängel)

Nachhaltiger Offer Status

RoHS	Konform
PEP	Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI	Verfügbar im Tab Dokumentation