

# Telegärtner Modul-System AMJ-S / AMJ / UMJ



	Modul-System AMJ-S / AMJ/UMJ	Bestell-Nummer	Ausführung
AMJ-S Module	Cat.6 <sub>A</sub> Modul T568A	J00029A2000	
	Cat.6 <sub>A</sub> Modul T568B	J00029A2001	
	Cat.6 <sub>A</sub> Modul T568A	J00029A2110	Blisterverpackung
	Cat.6 <sub>A</sub> Modul T568B	J00029A2111	Blisterverpackung
AMJ Module / Kupplungen	Cat.6 <sub>A</sub> ; K Modul T568A	J00029K0036	
	Cat.6 <sub>A</sub> ; K Modul T568B	J00029A0077	
	Cat.6 <sub>A</sub> ; K Modul T568A	J00029L0036	Blisterverpackung
	Cat.6 <sub>A</sub> ; K Modul T568B	J00029B0077	Blisterverpackung
	Cat.6 K Kupplung	J00029A0061	
	Cat.5e K Kupplung	J00029K0051	
UMJ Module / Kupplungen	ClassE <sub>A</sub> 500; K Modul T568A	J00029K0050	reinweiß RAL 9010
	ClassE <sub>A</sub> 500; K Modul T568B	J00029K0078	reinweiß RAL 9010
	ClassE <sub>A</sub> 500; K Modul T568A	J00029L0050	Blisterverpackung
	ClassE <sub>A</sub> 500; K Modul T568B	J00029L0078	Blisterverpackung
	Cat.6 K Kupplung	J00029A0064	reinweiß RAL 9010
	Cat.5e K Kupplung	J00029K0054	alpinweiß

# Übersicht Schalterabdeckungen

Hersteller	Modul-Einsätze	Artikel- /Bestell-Nr. für 1-fach	Artikel- /Bestell-Nr. für 2-fach	Schalterprogramm		Farbe	Artikel- /Bestell-Nr. für 1-fach	Artikel- /Bestell-Nr. für 2-fach
BERKER	Tragplatte mit roter Aufnahme (15,5x19,5)	4540 01	4541 01	Modul 2	(Zentralstück mit BF, mit VS)	weiß, glänzend	1170 02	1181 02
BERKER	Tragplatte mit roter Aufnahme (15,5x19,5)	4540 01	4541 01	Modul 2	(Zentralstück mit BF, mit VS)	polarweiß, glänzend	1170 09	1181 09
BERKER	Tragplatte mit roter Aufnahme (15,5x19,5)	4540 01	4541 01	B.1, B.3, B.7Glas	(Zentralstück mit BF, mit VS)	anthrazit, matt	1170 16 06	1181 16 06
BERKER	Tragplatte mit roter Aufnahme (15,5x19,5)	4540 01	4541 01	B.1, B.7 Glas	(Zentralstück mit BF, mit VS)	alu, matt	1170 14 04	1181 14 04
BERKER	Tragplatte mit roter Aufnahme (15,5x19,5)	4540 01	4541 01	K.1	(Zentralstück mit BF, mit VS)	weiß, glänzend	1170 70 02	1182 70 02
BERKER	Tragplatte mit roter Aufnahme (15,5x19,5)	4540 01	4541 01	K.1	(Zentralstück mit BF, mit VS)	polarweiß, glänzend	1170 70 09	1182 70 09
BERKER	Tragplatte mit roter Aufnahme (15,5x19,5)	4540 01	4541 01	K.1	(Zentralstück mit BF, mit VS)	anthrazit, matt	1170 70 06	1182 70 06
BERKER	Tragplatte mit roter Aufnahme (15,5x19,5)	4540 01	4541 01	K.1	(Zentralstück mit BF, mit VS)	alu, matt	1170 70 24	1182 70 24
BERKER	Tragplatte mit roter Aufnahme (15,5x19,5)	4540 01	4541 01	K.5	(Zentralstück mit BF, mit VS)	edelstahl, lackiert	1170 70 04	1182 70 04
BERKER	Tragplatte mit roter Aufnahme (15,5x19,5)	4540 01	4541 01	Q.1	(Zentralstück mit BF, mit VS)	polarweiß, samt	1170 60 89	1181 60 89
BERKER	Tragplatte mit roter Aufnahme (15,5x19,5)		4541 01	S.1	(Zentralstück mit BF, mit VS)	weiß, glänzend		1181 89 82
BERKER	Tragplatte mit roter Aufnahme (15,5x19,5)		4541 01	S.1, B.3, B.7Glas	(Zentralstück mit BF, mit VS)	polarweiß, glänzend		1181 89 89
BERKER	Tragplatte mit roter Aufnahme (15,5x19,5)	4540 01	4541 01	S.1, B.1, B.3, B.7Glas	(Zentralstück mit BF, mit VS)	polarweiß, matt	1170 19 09	1181 19 09
BERKER	Tragplatte mit roter Aufnahme (15,5x19,5)		4541 01	Arsys	(Zentralstück mit BF, mit VS)	weiß, glänzend		1182 00 02
BERKER	Tragplatte mit roter Aufnahme (15,5x19,5)		4541 01	Arsys	(Zentralstück mit BF, mit VS)	polarweiß, glänzend		1182 00 69
BERKER	Tragplatte mit roter Aufnahme (15,5x19,5)		4541 01	Arsys	(Zentralstück mit BF, mit VS)	braun, glänzend		1182 00 01
BERKER	Tragplatte mit roter Aufnahme (15,5x19,5)		4541 01	Arsys	(Zentralstück mit BF, mit VS)	hellbronze, lackiert		1182 90 11
BERKER	Tragplatte mit roter Aufnahme (15,5x19,5)		4541 01	Arsys	(Zentralstück mit BF, mit VS)	edelstahl, lackiert		1182 90 04
BERKER	Zentralplatte f. Krone, (30° Schrägauslass, mit Tragplatte)			Zentralplattensystem	(Zentralplatte o. BF)	polarweiß, matt/samt		1464 19 09
BERKER	Zentralplatte f. Krone, (30° Schrägauslass, mit Tragplatte)			Zentralplattensystem	(Zentralplatte o. BF)	weiß, glänzend		1464 02
BERKER	Zentralplatte f. Krone, (30° Schrägauslass, mit Tragplatte)			Zentralplattensystem	(Zentralplatte o. BF)	polarweiß, glänzend		1464 09
BERKER	Zentralplatte f. Krone, (30° Schrägauslass, mit Tragplatte)			Zentralplattensystem	(Zentralplatte o. BF)	alu, matt		1464 14 04
BERKER	Zentralplatte f. Krone, (30° Schrägauslass, mit Tragplatte)			Zentralplattensystem	(Zentralplatte o. BF)	anthrazit, matt		1464 16 06

# Übersicht Schalterabdeckungen

Hersteller	Modul-Einsätze	Artikel- /Bestell-Nr.		Schalterprogramm		Farbe	Artikel- /Bestell-Nr.	
		für 1-fach	für 2-fach				für 1-fach	für 2-fach
BUSCH-JAEGER	Tragrings mit rotem Sockel (14,8x19,4)		1812	Busch-Duro 2000 SI	(Zentralscheibe mit BF, mit VS)	weiß		1800-212
BUSCH-JAEGER	Tragrings mit rotem Sockel (14,8x19,4)		1812	Reflex SI	(Zentralscheibe mit BF, mit VS)	alpinweiß		1800-214
BUSCH-JAEGER	Tragrings mit rotem Sockel (14,8x19,4)		1812	alpha	(Zentralscheibe mit BF, mit VS)	palladium		1800-260
BUSCH-JAEGER	Tragrings mit rotem Sockel (14,8x19,4)		1812	alpha	(Zentralscheibe mit BF, mit VS)	titan		1800-266
BUSCH-JAEGER	Tragrings mit rotem Sockel (14,8x19,4)		1812	alpha	(Zentralscheibe mit BF, mit VS)	platin		1800-20
BUSCH-JAEGER	Tragrings mit rotem Sockel (14,8x19,4)		1812	alpha	(Zentralscheibe mit BF, mit VS)	bronze		1800-21
BUSCH-JAEGER	Tragrings mit rotem Sockel (14,8x19,4)		1812	alpha	(Zentralscheibe mit BF, mit VS)	elfenbein/weiß		1800-22G
BUSCH-JAEGER	Tragrings mit rotem Sockel (14,8x19,4)		1812	alpha	(Zentralscheibe mit BF, mit VS)	studiweiß matt		1800-24
BUSCH-JAEGER	Tragrings mit rotem Sockel (14,8x19,4)		1812	alpha	(Zentralscheibe mit BF, mit VS)	alabaster/studiweiß		1800-24G
BUSCH-JAEGER	Tragrings mit rotem Sockel (14,8x19,4)		1812	impuls	(Zentralscheibe mit BF, mit VS)	elfenbein/weiß		1800-72
BUSCH-JAEGER	Tragrings mit rotem Sockel (14,8x19,4)		1812	impuls	(Zentralscheibe mit BF, mit VS)	alpinweiß		1800-74
BUSCH-JAEGER	Tragrings mit rotem Sockel (14,8x19,4)		1812	impuls	(Zentralscheibe mit BF, mit VS)	champagnermetallic		1800-79
BUSCH-JAEGER	Tragrings mit rotem Sockel (14,8x19,4)		1812	impuls	(Zentralscheibe mit BF, mit VS)	brombeer		1800-777
BUSCH-JAEGER	Tragrings mit rotem Sockel (14,8x19,4)		1812	impuls	(Zentralscheibe mit BF, mit VS)	alusiiber		1800-783
BUSCH-JAEGER	Tragrings mit rotem Sockel (14,8x19,4)		1812	impuls	(Zentralscheibe mit BF, mit VS)	studiweiß matt		1800-774
BUSCH-JAEGER	Tragrings mit rotem Sockel (14,8x19,4)		1812	impuls	(Zentralscheibe mit BF, mit VS)	schwarz matt		1800-775
BUSCH-JAEGER	Tragrings mit rotem Sockel (14,8x19,4)		1812	future linear	(Zentralscheibe mit BF, mit VS)	anthrazit		1800-81
BUSCH-JAEGER	Tragrings mit rotem Sockel (14,8x19,4)		1812	future linear, solo	(Zentralscheibe mit BF, mit VS)	savanne/elfenbeinweiß		1800-82
BUSCH-JAEGER	Tragrings mit rotem Sockel (14,8x19,4)		1812	future linear, solo, Busch-axcent	(Zentralscheibe mit BF, mit VS)	davos/studiweiß		1800-84
BUSCH-JAEGER	Tragrings mit rotem Sockel (14,8x19,4)		1812	future linear	(Zentralscheibe mit BF, mit VS)	studiweiß matt		1800-884
BUSCH-JAEGER	Tragrings mit rotem Sockel (14,8x19,4)		1812	future linear	(Zentralscheibe mit BF, mit VS)	alusiiber		1800-83
BUSCH-JAEGER	Tragrings mit rotem Sockel (14,8x19,4)		1812	future linear	(Zentralscheibe mit BF, mit VS)	schwarz matt		1800-885
BUSCH-JAEGER	Tragrings mit rotem Sockel (14,8x19,4)		1812	solo	(Zentralscheibe mit BF, mit VS)	sahara/gelb		1800-815
BUSCH-JAEGER	Tragrings mit rotem Sockel (14,8x19,4)		1812	solo	(Zentralscheibe mit BF, mit VS)	toscana/purpurrot		1800-87
BUSCH-JAEGER	Tragrings mit rotem Sockel (14,8x19,4)		1812	solo	(Zentralscheibe mit BF, mit VS)	meteor/graumetallic		1800-803

# Übersicht Schalterabdeckungen

Hersteller	Modul-Einsätze	Artikel- /Bestell-Nr. für 1-fach	Artikel- /Bestell-Nr. für 2-fach	Schalterprogramm		Farbe	Artikel- /Bestell-Nr. für 1-fach	Artikel- /Bestell-Nr. für 2-fach
GIRA	Tragrings Mod. Jack/Western; Technik AMP/Radial		0191 00	System 55	(Abdeckung mit BF, mit VS)	cremeweiß glänzend		0663 01
GIRA	Tragrings Mod. Jack/Western; Technik AMP/Radial		0191 00	System 55	(Abdeckung mit BF, mit VS)	reinweiß glänzend		0663 03
GIRA	Tragrings Mod. Jack/Western; Technik AMP/Radial		0191 00	System 55	(Abdeckung mit BF, mit VS)	reinweiß seidenmatt		0663 27
GIRA	Tragrings Mod. Jack/Western; Technik AMP/Radial		0191 00	System 55	(Abdeckung mit BF, mit VS)	anthrazit		0663 28
GIRA	Tragrings Mod. Jack/Western; Technik AMP/Radial		0191 00	System 55	(Abdeckung mit BF, mit VS)	alu		0663 26
GIRA	Tragrings Mod. Jack/Western; Technik AMP/Radial		0191 00	Flächenschalter	(Abdeckung mit BF, mit VS)	cremeweiß		0663 54
GIRA	Tragrings Mod. Jack/Western; Technik AMP/Radial		0191 00	Flächenschalter	(Abdeckung mit BF, mit VS)	reinweiß		0663 55
GIRA	Tragrings Mod. Jack/Western; Technik AMP/Radial		0191 00	Flächenschalter	(Abdeckung mit BF, mit VS)	braun metallic		0663 56
GIRA	Tragrings Mod. Jack/Western; Technik AMP/Radial		0191 00	Flächenschalter	(Abdeckung mit BF, mit VS)	pearl metallic		0663 58
GIRA	Tragrings Mod. Jack/Western; Technik AMP/Radial		0190 00	S-Classic	(Abdeckung mit BF, mit VS)	perlmutterweiß		0663 601
GIRA	Tragrings Mod. Jack/Western; Technik AMP/Radial		0191 00	S-Classic	(Abdeckung mit BF, mit VS)	braun metallic		0663 602
GIRA	Tragrings Mod. Jack/Western; Technik AMP/Radial		0191 00	S-Color	(Abdeckung mit BF, mit VS)	reinweiß		0663 40
GIRA	Tragrings Mod. Jack/Western; Technik AMP/Radial		0191 00	S-Color	(Abdeckung mit BF, mit VS)	grau		0663 42
GIRA	Tragrings Mod. Jack/Western; Technik AMP/Radial		0191 00	S-Color	(Abdeckung mit BF, mit VS)	rot		0663 43
GIRA	Tragrings Mod. Jack/Western; Technik AMP/Radial		0191 00	S-Color	(Abdeckung mit BF, mit VS)	blau		0663 46
GIRA	Tragrings Mod. Jack/Western; Technik AMP/Radial		0191 00	S-Color	(Abdeckung mit BF, mit VS)	schwarz		0663 47
GIRA	Tragrings Mod. Jack/Western; Technik AMP/Radial		0191 00	S-Color	(Abdeckung mit BF, mit VS)	dunkelgrau		0663 49
GIRA	Tragrings Mod. Jack/Western; Technik AMP/Radial		0191 00	Edelstahl	(Abdeckung mit BF, mit VS)	edelstahl		0663 20

# Übersicht Schalterabdeckungen

Hersteller	Modul-Einsätze	Artikel- /Bestell-Nr. für 1-fach	Artikel- /Bestell-Nr. für 2-fach	Schalterprogramm		Farbe	Artikel- /Bestell-Nr. für 1-fach	Artikel- /Bestell-Nr. für 2-fach
MERTEN	Tragplatte mit roter Aufnahme		4615 90	System M	(Zentralplatte ohne BF, mit VS)	weiß		4617 44
MERTEN	Tragplatte mit roter Aufnahme		4615 90	System M	(Zentralplatte ohne BF, mit VS)	polarweiß		4617 19
MERTEN	Tragplatte mit roter Aufnahme		4615 90	System M	(Zentralplatte ohne BF, mit VS)	anthrazit		4617 14
MERTEN	Tragplatte mit roter Aufnahme		4615 90	System M	(Zentralplatte ohne BF, mit VS)	aluminium		4617 60
MERTEN	Tragplatte mit roter Aufnahme		4615 90	System Basis, System Fläche	(Zentralplatte mit BF, mit VS)	weiß		4615 24
MERTEN	Tragplatte mit roter Aufnahme		4615 90	System Basis, System Fläche	(Zentralplatte mit BF, mit VS)	polarweiß		4615 18
MERTEN	Tragplatte mit roter Aufnahme		4615 90	System Fläche	(Zentralplatte mit BF, mit VS)	vanillegelb		4615 82
MERTEN	Tragplatte mit roter Aufnahme		4615 90	System Fläche	(Zentralplatte mit BF, mit VS)	eisblau		4615 88
MERTEN	Tragplatte mit roter Aufnahme		4615 90	System Fläche	(Zentralplatte mit BF, mit VS)	lichtgrau		4615 29
MERTEN	Tragplatte mit roter Aufnahme		4615 90	System Fläche	(Zentralplatte mit BF, mit VS)	nachtblau		4615 78
MERTEN	Tragplatte mit roter Aufnahme		4615 90	System Fläche	(Zentralplatte mit BF, mit VS)	dunkelbrasil		4615 15
MERTEN	Tragplatte mit roter Aufnahme		4615 90	System Fläche	(Zentralplatte mit BF, mit VS)	schwarzgrau		4615 69
MERTEN	Tragplatte mit roter Aufnahme		4615 90	System Fläche	(Zentralplatte mit BF, mit VS)	aluminium		4615 60
MERTEN	Tragplatte mit roter Aufnahme		4615 90	System Fläche	(Zentralplatte mit BF, mit VS)	Edelstahl		4615 46

# Übersicht Schalterabdeckungen



Hersteller	Modul-Einsätze	Artikel- /Bestell-Nr. für 1-fach	Artikel- /Bestell-Nr. für 2-fach	Schalterprogramm		Farbe	Artikel- /Bestell-Nr. für 1-fach	Artikel- /Bestell-Nr. für 2-fach
PEHA	Tragplatte mit rotem Einsatz		600 MJ1	Standard	(Zentralplatte mit BF, mit VS)	weiß	80.610 MJ1 Na w	80.610 MJ2 Na w
PEHA	Tragplatte mit rotem Einsatz		600 MJ1	Standard	(Zentralplatte mit BF, mit VS)	arctic	80.610 MJ1 Na Aw	80.610 MJ2 Na Aw
PEHA	Tragplatte mit rotem Einsatz		600 MJ1	Standard	(Zentralplatte mit BF, mit VS)	reinweiß	80.610.02 MJ1 NA	80.610.02 MJ2 Na
PEHA	Tragplatte mit rotem Einsatz		600 MJ1	Dialog	(Zentralplatte mit BF, mit VS)	weiß	95.610.03 MJ1 NA	95.610.03 MJ2 Na
PEHA	Tragplatte mit rotem Einsatz		600 MJ1	Dialog	(Zentralplatte mit BF, mit VS)	reinweiß	95.610.02 MJ1 NA	95.610.02 MJ2 Na
PEHA	Tragplatte mit rotem Einsatz		600 MJ1	Dialog	(Zentralplatte mit BF, mit VS)	effektgrau	95.610.15 MJ1 NA	95.610.15 MJ2 Na
PEHA	Tragplatte mit rotem Einsatz		600 MJ1	Dialog	(Zentralplatte mit BF, mit VS)	tiefschwarz	95.610.19 MJ1 NA	95.610.19 MJ2 Na
PEHA	Tragplatte mit rotem Einsatz		600 MJ1	Dialog	(Zentralplatte mit BF, mit VS)	kobaltblau	95.610.49 MJ1 NA	95.610.49 MJ2 Na
PEHA	Tragplatte mit rotem Einsatz		600 MJ1	Dialog	(Zentralplatte mit BF, mit VS)	graubraun	95.610.27 MJ1 NA	95.610.27 MJ2 Na
PEHA	Tragplatte mit rotem Einsatz		600 MJ1	Dialog	(Zentralplatte mit BF, mit VS)	alu	95.610.70 MJ1 NA	95.610.70 MJ2 Na
PEHA	Tragplatte mit rotem Einsatz		600 MJ1	Aura	(Zentralplatte mit BF, mit VS)	reinweiß	20.610.02 MJ1 NA	20.610.02 MJ2 Na
PEHA	Tragplatte mit rotem Einsatz		600 MJ1	Aura	(Zentralplatte mit BF, mit VS)	anthrazit	20.610.21 MJ1 NA	20.610.21 MJ2 Na
PEHA	Tragplatte mit rotem Einsatz		600 MJ1	Aura	(Zentralplatte mit BF, mit VS)	alu	20.610.70 MJ1 NA	20.610.70 MJ2 Na
PEHA	Abdeckung (mit BF, m. VS) mit rotem Einsatz		610.02 MJ1 EMS/67,5	PEHA Kommunikationstechnik Modul 45		reinweiß		