


C6_Amodul / C6_Amodul K

AWG 24/1 - 22/1, AWG 26/7 - 22/7


Montagehinweis / Mounting information

6871/8991/98
















Anschlussbelegung / PIN assignments

PIN Nr. / No.	T568A	T568B
1	WH-GN	WH-OG
2	GN	OG
3	WH-OG	WH-GN
4	BU	BU
5	WH-BU	WH-BU
6	OG	GN
7	WH-BN	WH-BN
8	BN	BN



Um eine optimale Schirmwirkung zu erzielen, muss das Schirmgeflecht bei Installationskabel mit AWG 26 über dem Kabelmantel aufgebracht werden.
When using a cable with AWG 26 wrap the braided shield over the cable sheath to get an optimal shielding effect.



130B11-E / 130B21-E 180°	130B12-E / 130B22-E 270°		130B13-E / 130B23-E 90°		
2 	a 	b 	a 	b 	
3 					
4 					
5 Hinweis! Nicht schräg einstecken! - Attention! Do not plug diagonally!					
					

Potentialausgleich / potential equalisation

Demontage / Disassembly



Optionaler Potentialausgleich mit 2,8 mm Flachstecker
 Optional potential equalisation with 2.8 mm flat plug

