

- Modulgehäuse Aufputz unbestückt für Einzelmodule in Modulbauform
- stabiles Stahlblechgehäuse
- Gehäuseoberteil pulverbeschichtet in RAL9010
- einfaches Aufsetzen und Abnehmen des Gehäuseoberteils durch schraubfreie Befestigung
- Potentialausgleich über Flachstecker möglich
- Zusätzliche Kabelzugentlastung am Gehäuseunterteil mit Kabelbinder
- Das Gehäuse eignet sich zur direkten Wandmontage, als Desktop und mit Hutschienenadapter mini zur Hutschienenmontage
- Der Gehäuseboden der 3 Port und 4 Port Version lässt sich entfernen. Hier besteht die zusätzliche Befestigungsmöglichkeit über eine 60 mm Lochspur
- Optional erhältlich und in allen Gehäusen verwendbar: Mini Spleißkassette 130861-MSK-E
- Optional erhältlich für Gehäuse 2 x 12 Port: Zugentlastung für Patchkabel 130861-24ZE-E

- Varianten: 3, 4, 6, 8, 12, 16 und 2 x 12 Ports