

## USB-Slotblechkabel

AK-300304-002-E 4016032283454



**USB Slotblechkabel, 4x Typ A - 2x10pin IDC**  
**Bu/Bu, 0.25m, USB 2.0 kompatibel, UL, be**

**Die dichte Schirmung ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen.**

Stellt die Verbindung zwischen den USB-Schnittstellen auf dem Motherboard und den externen USB-Eingängen am Slotblech her. Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).

- 
- 1 Anschluss 1: 2 x USB A, Buchse
  - 1 Anschluss 2: 2 x IDC (10-pin), Verbinder
  - 1 USB Standard: USB 2.0
  - 1 UL-zertifiziert: UL2725
  - 1 Haube: vergossen
  - 1 Schirmung: doppelt geschirmt
  - 1 AWG: 28
  - 1 Adern Material: CU
  - 1 Kontaktoberfläche: vernickelt
  - 1 Farbe Kabel: beige
  - 1 Farbe Anschlüsse: beige
  - 1 Länge: 0.25 m
-

**USB-Slotblechkabel**

AK-300304-002-E 4016032283454

**→ Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	170	14,00	41,00	41,00	23,00	38663,00
Innen-VPE	10	0,82	18,00	26,00	9,00	4212,00
Einzel-VPE	1	0,08	28,00	15,00	3,00	1260,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	26,50	12,00	2,00	636,00

