



## Hi-Speed USB 2.0 Repeater Kabel

In Reihe schaltbar, A-Stecker / A-Buchse, 10 m

Part No.: **150248**

Schluss mit Entfernungsbeschränkungen beim Anschluss von USB-Geräten. Nutzen Sie MANHATTAN Hi-Speed USB 2.0 Repeater Kabel, um den USB-Anschluss Ihres Computers mit einem USB-Gerät an fast jeder beliebigen Stelle im Raum zu verbinden. Bis zu drei in Reihe geschaltete Kabelerweiterungen ermöglichen eine bis zu 30 m lange Verbindung.

Kompatibel mit allen USB-Standards

Das MANHATTAN Hi-Speed USB 2.0 Repeater Kabel ist vollständig mit USB 1.1 und Hi-Speed USB 2.0 kompatibel, um für alle Geräte maximale Leistung zu gewährleisten.

Schnelle und einfache Installation

Plug-and-Play-fähig, vielseitig einsetzbar unter Windows/MAC und keine externe Stromversorgung oder Treiberinstallation notwendig. Diese Eigenschaften sorgen für größere Flexibilität beim Computer- und Peripherieaufbau sowie bei der Bürogestaltung.

### Merkmale:

- Erweitert und verstärkt das Signal zu jedem USB Gerät - unterstützt Übertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s
- Integrierter Repeater hält Hi-Speed-USB-2.0-Signalqualität aufrecht
- Längere USB-Verbindungen als 5 m – ideal für den Anschluss von Laufwerksgehäusen und anderer Peripherie
- Bis zu drei in Reihe geschaltete Signalverlängerungen für Entfernungen bis zu 30 m
- Plug & Play, Windows- und MAC-kompatibel, benötigt kein externes Netzteil
- 10 Jahre Garantie

### Spezifikationen:

Standards und Zertifikate:

- CE
- FCC
- USB 1.0

- USB 1.1
- USB 2.0

Ports:

- Typ-A-Stecker
- Typ-A-Buchse

Allgemein

- Übertragungsrate: 480 Mbit/s
- Stromversorgung über USB
- Nutzbar auf bis zu 30 m
- Alle Betriebssysteme unterstützt

Technische Details

- Länge: 10 m
- Gewicht: 314 g

Lieferumfang:

- Hi-Speed USB 2.0 Repeater Kabel



