

									
Artikelnummer (Farbe Grau)	DN-19 FAN-2-WM-T	DN-19 FAN-2-WM-I	DN-19 FAN-1-WM-I	DN-19 FAN-2-HO	DN-19 FAN-4-HO	DN-19 FAN-2-N	DN-19 FAN-2-B-N	DN-19 FAN-4-SRV	DN-19 FAN-6-SRV
Artikelnummer (Farbe Schwarz)	DN-19 FAN-2-WM-T-SW	⊗	⊗	DN-19 FAN-2-HO-SW	DN-19 FAN-4-HO-SW	DN-19 FAN-2-B-N	DN-19 FAN-4-B-N	DN-19 FAN-4-SRV-B	DN-19 FAN-6-SRV-B
Geeignete Schranktiefe	19" Wandgehäuse Unique 19" Wandgehäuse Dynamic 19" Wandgehäuse SOHO	19" Wandgehäuse Outdoor (IP55)	19" Wandgehäuse Outdoor (IP55)	alle	alle	19" Netzwerk Unique 19" Netzwerk- & Server Dynamic 19" Varioflex-N	19" Netzwerk Unique 19" Netzwerk- & Server Dynamic 19" Varioflex-N	19" Server Unique	19" Server Unique
Montagebereich	Dach	Dach	Dach	19" Profilschienen Dach (varioFLEX)	19" Profilschienen Dach (varioFLEX)	Dach	Dach	Dach	Dach
Anzahl verbauter Lüfter	2	2	1	2	4	2	4	4	6
Luftdurchsatz	4.6 m³/min	4.6 m³/min	2.3 m³/min	4.6 m³/min	9.2 m³/min	4.6 m³/min	9.2 m³/min	9.2 m³/min	13.8 m³/min
Thermostat	Ja (fixiert)	Ja (fixiert)	Ja (fixiert)	Ja (separates Montageblech)	Ja (separates Montageblech)	Ja (separates Montageblech)	Ja (separates Montageblech)	Ja (separates Montageblech)	Ja (separates Montageblech)
Geräuschpegel	47 dBm	47 dBm	47 dBm	47 dBm	47 dBm	47 dBm	47 dBm	47 dBm	47 dBm
Schalter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filter	⊗	✓	✓	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗