

TP-Link 300Mbit/s-WLAN-PCI-Express-Adapter

Marke : TP-Link

Artikel-Code: TL-WN881ND

Produktname : 300Mbit/s-WLAN-PCI-Express-Adapter

- WLAN-Geschwindigkeit von bis zu 300Mbit/s machen es ideal für Videostreaming, Online-Gaming oder Internettelefonie
 - MIMO mit einer besseren Signaldurchdringung, einer breiteren WLAN-Abdeckung, für eine bessere Leistung und Stabilität
 - Errichten Sie einfach einen abgesicherten WLAN-Zugang mit WPS™ (Wi-Fi Protected Setup)
- 300Mbit/s-WLAN-PCI-Express-Adapter
 TP-Link 300Mbit/s-WLAN-PCI-Express-Adapter. Eingebaut. Übertragungstechnik: Kabellos,
 Hostschnittstelle: PCI Express, Schnittstelle: WLAN. Maximale Datenübertragungsrate: 300 Mbit/s, Top
 WLAN-Standard: Wi-Fi 4 (802.11n), WLAN-Band: Einzelband (2,4GHz). Produktfarbe: Grün



Anschlüsse und Schnittstellen		Systemanforderung	
Übertragungstechnik *	Kabellos		Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Hostschnittstelle *	PCI Express		
Schnittstelle *	WLAN		
Netzwerk			
Maximale Datenübertragungsrate *	300 Mbit/s		
Netzstandard *	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n		
WLAN	✓		
WLAN-Band	Einzelband (2,4GHz)	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	
Frequenzbereich	2,4 - 2,4835 GHz		
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 4 (802.11n)		
WLAN-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)		
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN	11,54,150,300 Mbit/s		
Modulation	16-QAM, 64-QAM, DBPSK, DQPSK, OFDM		
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS		
Design			
Komponente für *	PC		
Produktfarbe	Grün	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
Eingebaut *	✓	Betriebsbedingungen	
Antenne	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Antennen-Design	Extern	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Antenne Steckertyp	RP-SMA	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Antennenrichtungsart	Mit kugelförmiger Richtcharakteristik	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Antenne Zunahmeniveau (max)	2 dBi	Nachhaltigkeit	
LED-Anzeigen	✓	Nachhaltigkeitskonformität	✓

Design		Gewicht und Abmessungen	
Betriebsmodi	Infrastrukturmodus	Breite	59,7 mm
		Tiefe	51 mm
		Höhe	3,3 mm
Verpackungsdaten			
		Verpackungsbreite	201,5 mm
		Verpackungstiefe	152,5 mm
		Verpackungshöhe	41,5 mm
		Paketgewicht	170 g
Lieferumfang			
		Ressourcen-CD	✓
		Schnellinstallationsanleitung	✓
Technische Details			
		Konformitätsbescheinigungen	RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Logistikdaten			
		Warentarifnummer (HS)	85176990



6935364050573

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.