



AUS GUTEM GRUND  
**GRUNDIG**



## Haar- und Bartschneider MC 3340

### Produktdaten

- **Hochwertiger, extra scharfer und wartungsfreier Schneidsatz aus Edelstahl** für einen exakten, unkomplizierten Haar- und Bartschnitt und langlebige Klingenschärfe
- **Schnittlänge: 1,5 mm (ohne Kammaufsatz) bis 41 mm**, damit ideal für jeden Haar und Bartschnitt.
- **Komfortables Teleskopkammsystem mit zwei Kammaufsätzen:**
  - Kleiner Teleskopkamm: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21 mm
  - Großer Teleskopkamm: 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41 mm
- Genaue Schnittstufenanzeige und sichere Schnittstufenarretierung während des Betriebes
- Schnittbreite: 40 mm
- Schneidsatz hygienisch abwaschbar
- Akku- /Netzbetrieb
- Ca. 45 Minuten kabellose Betriebszeit
- 1 blaue LED Akku-Ladeanzeige
- 10 Std. Ladezeit
- Weltweite Nutzung durch automatische Spannungsanpassung 100 - 240V~, 50/60 Hz
- Kraftvoller und leiser Motor
- Ergonomisches Design und gummierter Grip zur sicheren und handlichen Anwendung
- Farbe: hochglanzschwarz / blau



Kleiner Teleskopkamm



Großer Teleskopkamm



013833 870999

Artikelnummer	MC 3340
Bestellnummer	GMN 3660
Verpackungseinheit	6
EAN-Code	4013833870999
UVP	