



Bartschneider MT 6340

Produktdaten

- **Hochwertiger, extra scharfer und wartungsfreier Schneidsatz aus Carbon- / Edelstahl** für einen exakten, unkomplizierten Bartschnitt und langlebige Klingenschärfe
- **Schnittlänge: 0,5 mm bis 15 mm in 30 Stufen**, damit ideal für jeden Bartschnitt
- **Perfekt zur Pflege des 3-Tage-Bartes**
- Komfortable Verstellung der Schnittlänge durch leicht bedienbaren Drehknopf auf der Geräteseite
- Schnittbreite: 32 mm
- Genaue Schnittstufenanzeige und sichere Schnittstufenarretierung während des Betriebes
- Schneidsatz hygienisch abwaschbar
- Akku- / Netzbetrieb
- Ca. 30 Minuten kabellose Betriebszeit
- 12 Std. Ladezeit
- Kraftvoller und leiser Motor
- Zubehör im Lieferumfang:
 - Teleskopkamm
 - **USB Ladekabel**
 - Kleines Netzteil
 - Reinigungsbürste
- Weltweite Nutzung durch automatische Spannungsanpassung 100 - 240 V~, 50/60 Hz
- Farbe: schwarz



Carbon-/Edelstahlschneidsatz



Komfortable Schnittlängenverstellung



Artikelnummer	MT 6340
Bestellnummer	GMN 3690
Verpackungseinheit	6
EAN-Code	4013833871217
UVP*	

* Unverbindliche Preisempfehlung der Grundig Intermedia GmbH