



Profi Multihaarschneideset MT 8240 WET & DRY

Produktdaten

- **5 wechselbare, wartungsfreie Aufsätze:**
 - 38 mm Keramik-/Edelstahl Schneidsatz für einen präzisen Haarschnitt
 - 30 mm breiter Schneidsatz für einen exakten und hautnahen Bartschnitt
 - 2 komfortable Teleskop-Aufsteckkämme passend für beide Schnittbreiten mit genauer Schnittlängenanzeige für die Längen: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 und 16 mm
 - Ausdünnungskamm mit 2 mm Schnittlänge
 - Besonders scharfer und hautfreundlicher Rasieraufsatz mit Einzelscherfolie zum Glattrasieren der Haut
 - Körperhaartrimmer-Aufsatz mit Aufsteckkamm für die Schnittlängen 2, 5 und 9 mm zur Entfernung unerwünschter Körperhaare
 - Nasen- und Ohrhaarschneider-Aufsatz mit Rotationschneider
- **WET & DRY:** ideal für den Gebrauch mit Duschgel oder Rasierschaum unter der Dusche, für Nass- und Trockenhaarschnitte sowie zur hygienischen Reinigung unter fließendem Wasser
- Kraftvoller Akku-/Netzbetrieb
- **Bis zu 120 Minuten kabelloser Betrieb – leistungsstarker Lithium Polymer Akku**
 - Schnellladung: nur 120 Minuten Ladezeit
 - 1 LED Ladekontrollanzeige
 - Weltweite Spannungsanpassung 100-240V~, 50/60 Hz
 - Ladestation
 - Aufbewahrungstasche
 - Kamm, Reinigungsbürste
 - 4 Jahre Qualitätsgarantie
 - Farbe: schwarz



3 wechselbare, wartungsfreie Aufsätze



Umfangreiches Zubehör



Artikelnummer	MT 8240
Bestellnummer	GMN 3240
Verpackungseinheit	6
EAN-Code	4013833847625
UVP*	

* Unverbindliche Preisempfehlung der Grundig Intermedia GmbH