



## Profi Hairstyler HS 8980

### Produktdaten

- Einzigartiger 5x Ceramic Color Protector™  
**Hochwertige 5-fach Keramik-Beschichtung** der Stylingaufsätze verlängert die Farbbrillanz bei coloriertem Haar, schützt strapaziertes Haar und sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung sowie deutlich reibungsfreieres Stylen
- **Ionen-Technologie** bewahrt die natürliche Feuchtigkeit des Haares, wirkt antistatisch und das Haar ist glänzend und voluminös. Das Haar ist auf schonende Weise hydratisiert und vitalisiert
- 1200 Watt Leistung für professionelle Stylingergebnisse zu Hause
- **4 Stylingaufsätze**
  - ø 50 mm für Volumen, Maxi-Locken und Wellen
  - ø 38 mm für Volumen und Medium-Locken
  - ø 25 mm mit einziehbaren Borsten für kleine Locken und Wellen, zur einfachen Entfernung aus dem Haar ohne verheddern
  - Stylingdüse: zum Trocknen des Haares
- Individuelle Temperaturstufen  
2 Temperatur- und 2 Luftstromstufen um feines, normales und dickes Haar gezielt zu stylen und zu trocknen sowie eine Kühlstufe zur Fixierung der Frisur.
- Hoher Komfort in Sicherheit und Anwendung
  - 3 Meter professionelle Kabellänge inkl. Drehgelenk garantiert
  - Bewegungsfreiheit beim Stylen
  - Überhitzungsschutz
  - Aufbewahrungsbeutel
- Netzbetrieb 230-240 V~, 50 Hz
- 4 Jahre Garantie für höchste Qualitätsansprüche
- Farbe: titan / schwarz



2 Temperatur- und 2 Luftstromstufen



4 Stylingaufsätze



Artikelnummer	HS 8980
Bestellnummer	GMN 0100
Verpackungseinheit	6
EAN-Code	4013833618874
UVP*	

\* Unverbindliche Preisempfehlung der Grundig Intermedia GmbH