



Volumen & Locken Styler HS 5523

Produktdaten

- max. 1100 Watt Leistung
- Schutz und Pflege durch **haarschonende Keramikbeschichtung mit Turmalin** – für gesünderes, hydratisiertes Haar mit mehr Glanz und Spannkraft:
 - Keramik: für eine konstant hohe Temperatur und gleichmäßige Wärmeverteilung
 - Turmalin: generiert auf natürliche Weise pflegende negative Ionen – verhindert gekräuseltes, statisch aufgeladenes Haar, bewahrt die natürliche Feuchtigkeit des Haares
- **3 Thermobürsten mit Keramik-Turmalin-Beschichtung**
 - ø 25mm für kleinere Locken und Wellen
 - ø 38mm für Volumen und Medium-Locken
 - ø 50mm für Volumen, Maxi-Locken und Wellen
- **Feststellbare Kaltstufe** für langanhaltendes Styling
- 2 Temperatur- und Gebläsestufen
- Drehbares Kabelgelenk mit Aufhängeöse
- Lufteinlassgitter
- Auch geeignet für lange Haare
- 3 Jahre Qualitätsgarantie
- Farbe: tao blau hochglanz / silber



3 Thermobürsten

ETM TESTMAGAZIN - URTEIL	
Grundig Curis & Volume Hairstyler HS 5523 <small>* baugleiches Modell</small>	
GUT	84,6 %
Lockenstab im Einzeltest	11/2009
„Wer sich voluminöse Locken für sein Haar wünscht, ist beim HS 5523 richtig.“	
„Das Gerät kann auch als Föhnbürste eingesetzt werden – dadurch erübrigt sich der separate Einsatz eines Haartrockners.“	
„Die Testresultate fielen überzeugend aus!“	
<small>* baugleich mit dem getesteten Modell Grundig HS 5520</small>	



2 Heiz- / Gebläsestufen



Artikelnummer	HS 5523
Bestellnummer	GMK 7920
Verpackungseinheit	6
EAN-Code	4013833621522
UVP*	

* unverbindliche Preisempfehlung