



<b>DATENBLATT</b>	22260646
<b>AB-C5-M12FSB-PG9-SH-AU</b>	Gültig ab: 05.11.2009

Bus-Systemsteckverbinder, Buchse, gerade, 5-polig, M12 geschirmt, vergoldete Kontakte, B-kodiert, Schraubanschluss, Metallrändel, Kabelverschraubung Pg9



### Technische Daten

Lapp Artikelnummer:	22260646
Nennstrom $I_N$ :	4 A
Nennspannung $U_N$ :	60 V
Polzahl:	5
Kodierung:	B - invers
Durchgangswiderstand:	3 m $\Omega$
Umgebungstemp. min. (Betrieb)- Stecker/Buchse:	-40 °C
Umgebungstemp. max. (Betrieb)- Stecker/Buchse:	85 °C
Überspannungskategorie:	II
Verschmutzungsgrad:	3
Schutzart:	IP67
Statusanzeige:	nein
Anschlussart:	Schraubanschluss
Durchmesser min:	6 mm
Durchmesser max:	8,5 mm
Material Kontaktträger:	PA 66
Material Kontaktoberfläche:	Au
Material Griffkörper:	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Rändel:	Messing, vernickelt
Material Dichtung:	NBR
Pg-Verschraubung:	PG 9
Brennbarkeitsklasse nach UL 94:	V0



<b>DATENBLATT</b>	22260646
<b>AB-C5-M12FSB-PG9-SH-AU</b>	Gültig ab: 05.11.2009

