

| | | |
|-------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  |
| | SKINMATIC® MH Set | 61791269 13.11.2013 |

schnelle, sichere und beschädigungsfreie Montage
 Angeformte Auflagefläche verhindert das Abgleiten des Schlüssels vom
 Verschraubungssechskant

Info

Montagewerkzeug für SKINTOP® Verschraubungsgrößen bis M110x2

Anwendungsgebiete

Spezienschlüssel für metrische Messing SKINTOP® Typen

Produkteigenschaften


Montageset aus verchromtem Werkzeugstahl
 Das SKINMATIC® MH-Set besteht aus 3 Spezienschlüsseln:
 OK 16/20 mm (M12/M16)
 OK 24/29 mm (M20/M25)
 OK 36/45 mm (M32/M40)

Hinweis

Unterliegt nicht der RoHS Richtlinie
 Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.



| | | |
|--------------------|-----------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINMATIC® MH Set | 1 / 2 |
|--------------------|-----------------------------|-------|

| | | |
|-------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  LAPP GROUP |
| | SKINMATIC® MH Set | 61791269 13.11.2013 |



| | | |
|--------------------|-----------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINMATIC® MH Set | 2 / 2 |
|--------------------|-----------------------------|-------|