



<b>DATENBLATT</b>	22260722
<b>AB-C4-M12MS-PB-TR</b>	Gültig ab: 05.11.2009

Abschlusswiderstand PROFIBUS M12



### Technische Daten

Lapp Artikelnummer:	22260722
Nennstrom $I_N$ :	4 A
Nennspannung $U_N$ :	60 V
Polzahl:	4
Kodierung:	B - invers
Durchgangswiderstand:	5 m $\Omega$
Umgebungstemp. min. (Betrieb)- Stecker/Buchse:	-25 °C
Umgebungstemp. max. (Betrieb)- Stecker/Buchse:	90 °C
Überspannungskategorie:	II
Verschmutzungsgrad:	3
Schutzart:	IP65/IP67/IP69K
Statusanzeige:	nein
Material Kontaktträger:	TPU GF
Material Kontaktoberfläche:	Ni/Au
Material Griffkörper:	TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Material Rändel:	Zinkdruckguss, vernickelt
Brennbarkeitsklasse nach UL 94:	HB

