


U.I. Lapp GmbH	<b>PRODUKTINFORMATION</b>	
		12.09.2012

Unisolierte Flachsteckverbinder mit Rastnase, weiblich und männlich, aus Messing



### Nutzen

Für erstklassige Verbindung bei einfacher Arbeitsweise

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

Material:

Messing blank

Temperaturbereich:

Typ M: max. +90°C

Typ F: max. +110°C

Produkt Management	Dokument: LAPP_PRO1296DE.pdf	1 / 2
--------------------	------------------------------	-------



12.09.2012

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Für mm²	Approbation UL	Flachsteckeranschluß	I	L
Flachstecker mit Rastnase (Typ M)						
63501020	BM 638 M	1,5 - 2,5	nein	6,3 x 0,8	16,0	28,0
63501022	BM-C 638 M	4 - 6	nein	6,3 x 0,8	16,0	28,0
Flachsteckhülse (Typ F)						
63501010	B 638 F	1,5 - 2,5	nein	6,3 x 0,8	7,5	19,0
63501012	B-C 638 F	4 - 6	nein	6,3 x 0,8	7,5	19,0