



DATENBLATT	63101020
Flachsteckhülsen 0,1 –0,6 mm²	gültig ab : 18.12.2003

Technische Daten:


- Messing
- Elektrolytisch verzinkt
- Hartgelöteter Hals
- Polykarbonat-Isolation
- Easy-entry
- Nicht für Massisleiter



Alle isolierten Verbindungen sind mit dem verwendeten Querschnitt und gegebenenfalls mit Bolzendurchmesser gekennzeichnet, um die Arbeit und Kontrolle zu erleichtern.

Easy-entry:

Die Isolierhülse hat einen Easy-entry Eingang, der eine richtige Einführung des Leiters in den Kabelschuh sicherstellt.



Flachsteckhülsen 0,1 - 6 mm² nach DIN 46245 und ähnlich

mm ²	Kat nr	mm W	d	L	Für Flach- stecker	s	g/ 100	Note
0,1-0,5	auf Anfrage	3,7	2,3	16,0	2,8x0,5	7	32	3,4
	auf Anfrage	*	*	*	2,8x0,8	*	*	3,4
0,5-1,5	63101020	3,5	3,3	18,5	2,8x0,5	7	60	
	63101010	*	*	*	2,8x0,8	*	*	
	63101030	5,7	3,7	19,0	4,8x0,5	*	83	2, 4
	63101040	*	*	*	4,8x0,8	*	82	2, 4
	63101050	7,6	4,0	20	6,3x0,8	*	96	
	auf Anfrage	*	*	*	*	*	99	1
1,5-2,5	63101060	5,7	4,4	19,0	4,8x0,5	8	91	2, 4
	63101070	*	*	*	4,8x0,8	*	87	2, 4
	63101080	7,6	4,5	20	6,3x0,8	*	106	
	auf Anfrage	*	*	*	*	*	110	1
	auf Anfrage	9,1	4,3	24	8,4x0,8	*	135	2,4
4-6	auf Anfrage	7,6	6,4	24	6,3x0,8	9	183	
	auf Anfrage	11,0	6,2	31	9,5x1,2	*	233	2,4

ausgearbeitet von: PD: Mayer-Vorfelder	Dokument: DB63104010_1DE	Blatt 1 von 1
---	--------------------------	---------------