

# Dino

## BREMSSATTEL- LACKSPRAY SCHWARZ GLÄNZEND



Made in  
Germany

400 ml

AUTOMOTIVE

Mit dem **Dino Bremsattel-Lackspray** lassen sich farbliche Effekte im Bremsenbereich schnell und einfach erzielen.

- Profi-Qualität Made in Germany.
- Schnelle und einfache Anwendung.
- Versiegelt die Oberfläche dauerhaft.
- Chemikalien-, korrosions-, ölbeständig.
- Hitzebeständig bis 300 Grad.
- Einfache Reinigung.
- Hohe Abriebfestigkeit und Härte.

#### Gebrauchsanweisung:

Oberfläche gründlich reinigen, evtl. Rost entfernen. Dose gründlich schütteln, mind. 2 Minuten vom hörbaren Anschlag der Mischkugeln an gerechnet. Durch Probessprühungen Verträglichkeit und Farbton prüfen. Gleichmäßig im Kreuzgang mehrere dünne Schichten auftragen. Sprühabstand ca. 25 cm.

**Achtung:** eine zweite Lackschicht muss innerhalb von 6 Std. aufgebracht werden, da sonst ein Hochziehen der ersten Lackschicht möglich ist. Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leersprühen. Achten Sie bitte darauf, dass die Umgebung abgedeckt ist, um das Absetzen von Sprühnebel auf Gegenstände zu verhindern.

**r.d.i.** Deutschland Autoteile + Vertriebs GmbH  
Gahlenfeldstraße 36, D-58313 Herdecke/Ruhr  
Tel. 02330/805-0, Fax 02330/805-150  
E-mail: kontakt@raid-rdi.com



Art.-Nr.  
130011



F+

Hochentzündlich

520



Xi

WGK 1  
400 ml e 3  
Made in Germany  
Grenzwert VOC: 840 g/l  
Produkt VOC: 660 g/l

Reizend

**Vorsicht:** Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 Grad schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder Verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei längerem oder wiederholtem Hautkontakt kann Dermatitis (Hautentzündung) durch entfettende Wirkung des Lösungsmittel entstehen. Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

**Achtung:** Enthält Trihydro-1-methyl-4-(1-methyl-ethyl)cyclohexan.  
Hochentzündlich, Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger / leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische möglich. Reizt die Augen. Nach Augenkontakt: Augen mehrere Minuten bei geöffneter Lidspalte unter fließendem Wasser spülen. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seine Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Nur völlig entleerte Druckgaspackungen wegwerfen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

www.dino-products.de