


Datenblatt

Sicherheits-Kabeltrommel 10136

as®
Schwabe
TechnikProdukte
72184 Eutingen
Hummelbergstr.6

Sicherheitskabeltrommel aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff, stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, ergonomisch geformter Haltegriff, VDE-Thermoschutzschalter mit Funktionsautomatik und 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen . Für Baustelleneinsatz geeignet.



**Mit 25m Panzerleitung
AT-K35 N07V3V3-F 3G1,5**

Zur Verwendung im Freien.

Abbildung ähnlich

CE IP44

Fremdkörper- und spritzwassergeschützt
Zur Verwendung im Aussenbereich
In Deutschland nicht auf Baustellen zugelassen.

Technische Daten:

230 V / 16 A

Aufgerollt: 1000 W

Abgerollt: 3500 W

L / B / H: 280/190/380

Gewicht: ca. 4,05 Kg

Ø285mm

EAN: 4011160101366

