Rohrkabelschuhe KR/KRT/KRF, auch für feindrähtige Leiter, Klasse 2 und 5, verzinntes Elektrolytkupfer, mit Inspektionsloch, für Schienenindustrie

Anwendungsgebiete

KR: Für fein-und mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2 und 5) mit einem Querschnittsbereich von 0,75-10 mm²
KRT: Für mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2)mit einem Querschnittsbereich von 10-400 mm².
KRF: Für feindrähtige und mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2 und 5) mit einem Querschnittsbereich von 16-400 mm²
Hauptsächlich zum Anschluss an Schienen und Gerätestecker aus Kupfer
Max. 48 kW

Nutzen

Mit Inspektionsloch (ab 10 mm2,bei KR ab 4 mm2)
Hohe Sicherheit und Belastbarkeit durch hochwertiges Eleklolytkupfer

Norm-Referenzen / Zulassungen

Erfüllt Anforderungen von SEN 245010, BS 4579:1, VDE 0220:1, EN-IEC 61238:1 in Kombination mit empfohlenem Werkzeug
UL-File Nummer: E205350 (siehe Tabelle)

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung:	KRT 25/6
Schraubloch Ø mm:	6
Approbation UL:	ja
Länge in mm:	43
Pressbacken:	B 10
d mm:	7
W mm:	14
Material:	Verzinntes Elektrolytkupfer
Temperaturbereich:	Dauereinsatzbereich bis +90°C Verarbeitungstemperatur 110°C, max. +140°C

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.



PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.