
Übergangsstück von einem PG-Außengewinde auf ein metrisches Innengewinde



A

Platzbedarf

Anwendungsgebiete
Gehäuse
Industriesteckverbinder
Maschinen

Aufbau
PG Anschlussgewinde

Aufbau
Form A = hoch
Form B = flach

Hinweis
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Form:	B
Gewinde außen PG:	PG 42
Gewinde innen M2:	40 x 1,5
SW mm:	60
Lieferfarbe:	RAL 7035 lichtgrau
Material:	Polyamid, glasfaserverstärkt
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.



B

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.