



|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| <b>DATENBLATT</b>     | 52004180                  |
| <b>SKINDICHT® RWV</b> | gültig ab :<br>22.05.2003 |

Bei der SKINDICHT® RWV handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung aus Zink- Druckguss in 90 ° Winkelausführung. Durch die Kontermutter kann die Winkelverschraubung in jeder beliebigen Stellung arretiert werden.



**Die Verschraubung besteht aus:**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Winkelgehäuse                 | Zink- Druckguss    |
| Druckscheibe                  | Stahl verzinkt     |
| Druckschraube                 | Messing vernickelt |
| Gegenmutter                   | Messing vernickelt |
| Dichteinsatz mit Einschnitten | Elastomer          |
| O- Ring                       | Elastomer          |

**Technische Merkmale:**

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Anschlussgewinde:  | PG 7 - PG 29 nach DIN 40 430 |
| Temperaturbereich: | - 20°C bis + 80°C            |
| Schutzart :        | IP 55                        |

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.  
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder spezielle Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

|  |                        |               |
|--|------------------------|---------------|
| ausgearbeitet von:<br>TE-VZ: M. Schmid | Dokument: DB52004180DE | Blatt 1 von 1 |
|--|------------------------|---------------|