Druckwasserdicht
Schonende Klemmung des Kabels
Robust
Hohe Zugentlastung



Optimale Zugentlastung

Robust

Wasserdicht

Anwendungsgebiete
Druckwasserdichte Kabelverschraubung mit konischem Dichtungselement.
Pumpen
Schwimmschalter

Aufbau
PG Anschlussgewinde


Bemerkung
Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM
Passendes Ergänzungsteil SKINDICHT® SHV Dichtkonen
Beispiel-Bestellbezeichnung:SHV 13,5 / 9 / 913,5 = PG-Gewinde der Druckschraube9 = PG-Anschlussgewinde9 = Lichte Weite des Dichtkonus

Hinweis
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	SHV 21/21/18
Klemmbereich ØF mm:	15,8 - 17,8
SW 1/2 mm:	30
Gesamtlänge C mm:	38
Gewindelänge D mm:	7
Achtung:	Einbaumaße siehe Anhang T21
Material:	Körper: Messing vernickelt Dichtkonus: CR O-Ring: NBR
Schutzart:	IP 68 - 10 bar
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.



PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.