SKINDICHT® SHV Neoprene® beständig gegen Öl, Staub und Wasser
SKINDICHT® SHV VITON® für hohe Temperaturen
SKINDICHT® SHV VITON® beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Säuren und Chemikalien



CE RoHS

Gute chemische Beständigkeit

Säurebeständig

Temperaturbeständig

Anwendungsgebiete
Dichtkonen für SKINDICHT® Kabelverschraubungen.

Bemerkung
Lieferung erfolgt in größt möglicher Verpackungseinheit (Schüttgut), Mindestmenge eine VPE

Hinweis
Neoprene® und Viton® sind eingetragene Warenzeichen von DuPont de Nemours
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

PG-Größe / lichte Weite:	SHV 29/26
Innen-Ø mm:	26
Länge in mm:	24
Lieferfarbe:	CR: schwarz FKM: rot
Material:	CR FKM
Temperaturbereich:	CR: -20°C bis +80°C FKM: -15°C bis +200°C

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.



PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.