

DATENBLATT	52005480
SKINDICHT® SVF	gültig ab : 09.06.2006

Bei der SKINDICHT® SVF handelt es sich um eine Flachkabelverschraubung, bestehend aus einem Ober- und Unterteil mit Spezialdichteinsatz und zwei Druckscheiben.

Durch die Ausformung der Dichtlippen des Einsatzes passt sich das Dichtelement verschiedenen Kabelquerschnitten an, so dass mit nur einer Dichtung je PG - Größe

Flachkabel verschiedener äußerer Abmessungen abgedichtet werden können. Bei entsprechender Abstimmung können auch zwei Flachkabel in einer Verschraubung montiert und abgedichtet werden.



Technische Merkmale:

Anschlussgewinde:	PG 16 - PG 48 nach DIN 40 430
Material:	Ober- und Unterteil aus Messing, vernickelt Dichteinsatz aus Neoprene Druckscheiben aus Stahlblech verzinkt
Schutzart:	IP 54, Prüfung nach EN 60529
Temperaturbereich:	- 20°C bis + 80°C

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder spezielle Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Schmid	Dokument: DB52005480_1DE	Blatt 1 von 1
--	--------------------------	---------------