

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SKINTOP® GMP-GL	53019280 13.11.2013

Glasfaserverstärkt, für hohe mechanische Stabilität
Auflagefläche für Gabelschlüssel, dadurch kein Verkratzen des Gehäuses



Montagezeit



Temperaturbeständig



Zulassungsvielfalt

Anwendungsgebiete

Zum Kontern von SKINTOP® Kabelverschraubungen bei Bohrungen ohne Gewinde.

Aufbau

PG Anschlussgewinde

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL File Nr. E79903

Bemerkung

UL-Zulassung nur in Verwendung mit UL-zugelassenen SKINTOP® Kunststoff Kabelverschraubungen
Konstruiert zur Verwendung in Verbindung mit SKINTOP® ST(R)

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	GMP-GL 42
SW mm:	65
Auf Anfrage:	Version ohne Bund (ohne Auflagefläche für Montagewerkzeug)
Lieferfarbe:	RAL 7001 silbergrau RAL 7035 lichtgrau RAL 9005 schwarz/UV-beständig
Material:	Polyamid, glasfaserverstärkt
Temperaturbereich:	-20 °C bis +100 °C

Produkt Management	Dokument: SKINTOP® GMP-GL	1 / 2
--------------------	---------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SKINTOP® GMP-GL	53019280 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: SKINTOP® GMP-GL	2 / 2
--------------------	---------------------------	-------