

DATENBLATT	52115700
SKINTOP® MS-XL / MSR-XL	gültig ab : 11.02.2009

Bei der SKINTOP® MS-XL / MSR-XL handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung aus Messing mit langem Anschlussgewinde. Sie eignet sich besonders für den Einsatz im Maschinen- und Apparatebau, in der Mess- und Regeltechnik, der Chemie, dem Anlagenbau und bei medizinisch-technischen Geräten.

Sie erfüllt die hohen Ansprüche an besondere Stabilität und Funktionssicherheit.



Einzelteile:

Zwischenstutzen	Messing, vernickelt
Hutmutter	Messing, vernickelt
Einsatz mit Lamellenkorb	Formstoff auf Polyamidbasis
Dichteinsatz für den Lamellenkorb	CR
O-Ring	NBR

Technische Merkmale:

Anschlussgewinde:	PG7 bis PG29 nach DIN 46 320
Schutzart:	IP 68 - 5 bar, Prüfung nach EN 60529
Temperaturbereich:	- 25° C bis + 100° C
Typausführung:	MS-XL = Standard MSR-XL= Standard mit Reduzierungsdichteinsatz

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Steinberg	Dokument: DB52115700DE	Blatt 1 von 1
---	------------------------	---------------