

DATENBLATT	53112310
SKINTOP® MS-SC- XL	gültig ab : 04.09.2006

Bei der SKINTOP® MS-SC-XL handelt es sich um eine Kabelverschraubung aus Messing mit langem Anschlussgewinde die speziell für die Einführung von kupfergeschirmten Kabeln und Leitungen konzipiert wurde. Sie eignet sich überall dort, wo zum einen ein niederohmiger Übergang vom Kabelschirm zum Gehäuse hergestellt und zum anderen Zugentlastung und eine hohe Schutzart erreicht werden muss. Die Verschraubung ist für Anwendungsfälle bei denen ein Eindrehen der Verschraubung nach Einführung des Kabels notwendig ist nicht geeignet (z.B. Rundstecker).



Die Verschraubung besteht aus:

Zwischenstutzen	Messing, vernickelt
Hutmutter	Messing, vernickelt
Einsatz mit Lamellenkorb	Formstoff auf Polyamidbasis
Dichteinsatz für den Lamellenkorb	Elastomer
Kontaktfeder	CuBe verzinnt
Dichtring für die Anschlussseite	Elastomer

Technische Merkmale:

Anschlussgewinde:	PG 9 bis PG 29 nach DIN 40 430
Funktionsgewinde:	PG 9 bis PG 29 nach DIN 40 430
Schutzart:	IP 68 - 5 bar, Prüfung nach EN 60 529
Temperaturbereich:	- 25°C bis + 100°C

Empfohlene Drehmomente nach DIN VDE 0619

PG 9 - PG 13,5	6,25 Nm
PG 16	7,5 Nm
PG 21 - PG 29	10,0 Nm

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.