

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SKINTOP® MS-XL	52115710 13.11.2013

Speziell für dicke Wandstärken
Hohe Funktionssicherheit
Große, variable Klemmbereiche
Optimale Zugentlastung



Gute chemische Beständigkeit



Mechanische Beständigkeit



Optimale Zugentlastung



Robust



Temperaturbeständig



Zulassungsvielfalt



Anwendungsgebiete

Mit langem Anschlussgewinde für Anwendungen mit dickeren Wandstärken.

Aufbau

PG Anschlussgewinde

Bemerkung

Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM

Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® Zubehör PG

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SKINTOP® MS-XL	1 / 3
--------------------	--------------------------	-------


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SKINTOP® MS-XL	52115710 13.11.2013

Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	MS 9 XL
Klemmbereich ØF mm:	4 - 8
SW mm:	17
Gesamtlänge C mm:	35
Gewindelänge D mm:	12
Achtung:	Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe T21
Material:	Körper: Messing vernickelt Einsatz: Polyamid Dichtring: CR O-Ring: NBR
Schutzart:	IP 68 - 5 bar
Temperaturbereich:	-30 °C bis +100 °C

Produkt Management	Dokument: SKINTOP® MS-XL	2 / 3
--------------------	--------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SKINTOP® MS-XL	52115710 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: SKINTOP® MS-XL	3 / 3
--------------------	--------------------------	-------