

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Innensechsrund- Schrauben – SZ 2504.500

Stand : 31.01.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Innensechsrund-Schrauben – SZ 2504.500

erstellt am : 31.01.2014 auf www.rittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Beschreibung: M6 x 12 passend für: Aufrastmutter (TS 8800.806), Schiebemutter (PS 4179.000), Käfigmutter (TS 4164.000), Einsteckmutter (TS 4162.000). M8 x 12 passend für: Aufrastmutter (TS 8800.808).
Innensechsrund-Antrieb für eine optimale Übertragung der Drehmomente, eine verlängerte Werkzeugstandzeit und eine höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit beim Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen.

Verpackungseinheit: 300 St.

EAN: 4028177214811

Zolltarifnummer: 73181900

Produkt-Merkmale

Ausführung: Innensechsrund-Schrauben

Gewinde: Typ: M6
Länge: 12 mm

Approbationen

Approbationen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Erklärungen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Zertifikate Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Downloads / CAD

Dokumentationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Videos	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
CAD-Zeichnungen	Anfordern
Kennlinien	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Treiber/Software	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.