

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## Systemfenster – FT 2736.510

Stand : 31.01.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Systemfenster – FT 2736.510

erstellt am : 31.01.2014 auf [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de)



## Produkt-Beschreibung

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung:</b>                 | Zum Abdecken von Anzeige- und Bedieninstrumenten oder Ausbrüchen und Schutz vor Schmutz und Flüssigkeiten sowie unbefugtem Zugriff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nutzen:</b>                       | <p>Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.</p> <p>Leicht an der Tür anschraubbar durch angepasste Abmessungen (Türrohrrahmen als Bohrschablone nutzbar)./Aus Einscheiben-Sicherheitsglas: hohe Resistenz gegen Lösungsmittel und Kratzer, antistatisch, geringere Verletzungsgefahr bei Bruch.</p> <p>Einfach in der Höhe justierbar./Vorreiberverschluss mit Doppelbart-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze, Ausführung A und Profilhalbzylinder im Verschluss-System Ergoform-S (nicht bei 2735.500 und .560).</p> <p>Stabilisiert den Türausschnitt./Scharnier mit 180° Öffnungswinkel, leicht einzuhängen.</p> <p>Verdeckt die Schnittkante.</p> <p>Durch das Regendach, steht kein Schmutz auf der Dichtung, ist die Scheibe gesichert gegen Ausheben, fällt kein Schmutz und läuft keine Flüssigkeit beim Öffnen hinter das Fenster.</p> <p>Rahmenprofil in der Höhe 30 mm oder 60 mm</p> |
| <b>Material:</b>                     | Aluminium-Strangpressprofil mit Zink-Druckguss-Eckstücken und Einscheiben-Sicherheitsglas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Oberfläche:</b>                   | Grundrahmen: pulverbeschichtet RAL 7035<br>Scharnier- und Verschluss-Profil: eloxiert, natur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Schutzart IP nach IEC 60 529:</b> | IP 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hinweis:</b>                      | Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A und/oder gegen Verschluss-System Ergoform-S (außer H=270 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Verpackungseinheit:</b>           | 1 St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>EAN:</b>                          | 4028177476417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zolltarifnummer:</b>              | 76101000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Produkt-Merkmale                       |                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung:                            | 60-er Profil                                                                                           |
| Passend für:                           | Gehäusotyp/Breite<br>TS 8/600<br>SE 8                                                                  |
| Abmessungen:                           | Breite: 500 mm<br>Höhe: 370 mm<br>Tiefe: 77 mm                                                         |
| Sichtfläche:                           | Breite: 365 mm<br>Höhe: 300 mm                                                                         |
| Aufbautiefe für<br>Komponenten (max.): | 63 mm                                                                                                  |
| Approbationen                          |                                                                                                        |
| Approbationen                          | Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.                                                 |
| Erklärungen                            | Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.                                                 |
| Zertifikate                            | Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.                                                 |
| Downloads / CAD                        |                                                                                                        |
| Dokumentationen                        |  Anleitung (EN, DE) |
| Videos                                 | Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.                                                 |
| CAD-Zeichnungen                        | Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.                                                 |
| Kennlinien                             | Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.                                                 |
| Treiber/Software                       | Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.                                                 |