

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## ► Acrylglashaube – FT 2780.000

Stand : 03.02.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Acrylglashaube – FT 2780.000

erstellt am : 03.02.2014 auf [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de)



## Produkt-Beschreibung

**Beschreibung:** Mit Sicherheitsverschluss, Schließung Nr. 3524 E.

**Material:** Rahmen: Aluminium-Strangpressprofile mit Druckguss-Eckstücken  
Glasscheibe: Acrylglas, rauchfarben

**Schutzart IP nach IEC 60 529:** IP 54

**Lieferumfang:** Inkl. Scharnieren und Befestigungsmaterial.

**Verpackungseinheit:** 1 St.

**EAN:** 4028177032217

**Zolltarifnummer:** 76101000

## Produkt-Merkmale

**Abmessungen:** Breite: 320 mm  
Höhe: 158 mm  
Tiefe: 47,5 mm

**Sichtfläche:** Breite: 280 mm  
Höhe: 137,5 mm

**Einbauabmessungen:** Einbaubreite: 269,2 cm/1½ 19"  
Einbauhöhe: 3 HE

**Aufbautiefe für Komponenten (max.):** 43 mm

## Approbationen

**Approbationen**                      Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**Erklärungen**                        Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**Zertifikate**                         Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

## Downloads / CAD

**Dokumentationen**                Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**Videos**                                Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**CAD-Zeichnungen**                 Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**Kennlinien**                         Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**Treiber/Software**                 Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.