

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Sichtfenster – FT 2793.560

Stand : 31.01.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Sichtfenster – FT 2793.560

erstellt am : 31.01.2014 auf www.rittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Beschreibung:	Serienmäßig ausgestattet mit innenliegenden 130°-Scharnieren und umlaufender Dichtung.
Material:	Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Einscheiben-Sicherheitsglas
Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 54
Lieferumfang:	Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis:	Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A sowie Ergoform-S-Griff
Verpackungseinheit:	1 St.
EAN:	4028177149656
Zolltarifnummer:	76101000

Produkt-Merkmale

Abmessungen:	Breite: 522 mm Höhe: 600 mm Tiefe: 38 mm
Sichtfläche:	Breite: 408 mm Höhe: 543 mm
Aufbautiefe für Komponenten (max.):	31 mm

Approbationen

Approbationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
----------------------	--

Erklärungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
--------------------	--

Zertifikate	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
--------------------	--

Downloads / CAD

Dokumentationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
------------------------	--

Videos	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
---------------	--

CAD-Zeichnungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
------------------------	--

Kennlinien	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
-------------------	--

Treiber/Software	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
-------------------------	--