

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Acrylglashaube – FT 2796.000

Stand : 31.01.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Acrylglashaube – FT 2796.000

erstellt am : 31.01.2014 auf www.rittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Beschreibung:	Mit Sicherheitsverschluss, Schließung Nr. 3524 E.
Material:	Rahmen: Aluminium-Strangpressprofile mit Druckguss-Eckstücken Glasscheibe: Acrylglas, rauchfarben
Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 54
Lieferumfang:	Inkl. Scharnieren und Befestigungsmaterial.
Verpackungseinheit:	1 St.
EAN:	4028177032453
Zolltarifnummer:	76101000

Produkt-Merkmale

Abmessungen:	Breite: 534 mm Höhe: 425 mm Tiefe: 47,5 mm
Sichtfläche:	Breite: 494 mm Höhe: 404,5 mm
Einbauabmessungen:	Einbaubreite: 482,6 mm/19" Einbauhöhe: 9 HE
Aufbautiefe für Komponenten (max.):	43 mm

Approbationen

Approbationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
----------------------	--

Erklärungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
--------------------	--

Zertifikate	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
--------------------	--

Downloads / CAD

Dokumentationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
------------------------	--

Videos	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
---------------	--

CAD-Zeichnungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
------------------------	--

Kennlinien	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
-------------------	--

Treiber/Software	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
-------------------------	--