

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## **Leiteranschlussklemmen – SV 3450.500**

Stand : 31.01.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Leiteranschlussklemmen – SV 3450.500

erstellt am : 31.01.2014 auf [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de)



## Produkt-Beschreibung

<b>Material:</b>	Stahlblech
<b>Oberfläche:</b>	Verzinkt, passiviert
<b>Hinweis:</b>	Bei Einsatz von fein- oder feinstdrätigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden.
<b>Verpackungseinheit:</b>	15 St.
<b>EAN:</b>	4028177042674
<b>Zolltarifnummer:</b>	85369010

## Produkt-Merkmale

<b>Passend für Sammelschienen:</b>	Typ: Flachkupferschienen Querschnitt (Stärke): 5 mm
<b>Klemmraum für Rundleiter-Querschnitte:</b>	von 1 mm <sup>2</sup> bis von 4 mm <sup>2</sup> feindrätig mit Aderendhülse: von 1 mm <sup>2</sup> bis von 4 mm <sup>2</sup> massiv: von 1 mm <sup>2</sup> bis von 4 mm <sup>2</sup>

## Approbationen

<b>Approbationen</b>	 Germanischer Lloyd (EN)
<b>Erklärungen</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
<b>Zertifikate</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

## Downloads / CAD

**Dokumentationen**      Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**Videos**      Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**CAD-Zeichnungen**      Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**Datenblätter**       Technik im Detail (DE)

**Kennlinien**      Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**Treiber/Software**      Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

## Ausschreibungstext

### SV Leiteranschlussklemmen

Leiteranschlussklemme für Schienenstärke 5 mm

Technische Daten

Breite: 11,0

Höhe min.: 17 mm

Höhe max.: 23 mm

Anschlussart

Rundleiter: 1 - 4 qmm

Klemmraum lam. Kupferschiene: -

System:

Rittal RiLine60