

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## **Leiteranschlussklemmen – SV 3456.500**

Stand : 31.01.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Leiteranschlussklemmen – SV 3456.500

erstellt am : 31.01.2014 auf [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de)



## Produkt-Beschreibung

<b>Material:</b>	Stahlblech
<b>Oberfläche:</b>	Verzinkt, passiviert
<b>Hinweis:</b>	Bei Einsatz von fein- oder feinstdrätigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden.
<b>Verpackungseinheit:</b>	15 St.
<b>EAN:</b>	4028177042742
<b>Zolltarifnummer:</b>	85369010

## Produkt-Merkmale

<b>Passend für Sammelschienen:</b>	Typ: Flachkupferschienen Querschnitt (Stärke): 10 mm
<b>Klemmraum für lamellierte Kupferschienen:</b>	Breite: 8 mm Höhe: 8 mm
<b>Klemmraum für Rundleiter-Querschnitte:</b>	von 2,5 mm <sup>2</sup> bis von 16 mm <sup>2</sup> feindrätig mit Aderendhülse: von 2,5 mm <sup>2</sup> bis von 16 mm <sup>2</sup> massiv: von 2,5 mm <sup>2</sup> bis von 16 mm <sup>2</sup>

## Approbationen

<b>Approbationen</b>	 Germanischer Lloyd (EN)
----------------------	---

<b>Erklärungen</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
--------------------	--

---

<b>Zertifikate</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
--------------------	--

---

## Downloads / CAD

---

<b>Dokumentationen</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
------------------------	--

---

<b>Videos</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
---------------	--

---

<b>CAD-Zeichnungen</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
------------------------	--

---

<b>Datenblätter</b>	 Technik im Detail (DE)
---------------------	--

---

<b>Kennlinien</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
-------------------	--

---

<b>Treiber/Software</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
-------------------------	--

---

## Ausschreibungstext

---

### Leiteranschlussklemmen

Leiteranschlussklemme für Schienenstärke 10 mm  
Technische Daten  
Breite: 14,0  
Höhe min.: 22 mm  
Höhe max.: 29 mm  
Anschlussart  
Rundleiter: 2,5 - 16 qmm  
Klemmraum lam. Kupferschiene: 8 x 8 mm  
System:  
Rittal RiLine60

---