Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Plattenklemmen – SV 3554.000

Stand : 31.01.2014

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

Plattenklemmen – SV 3554.000

erstellt am : 31.01.2014 auf www.rittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Beschreibung:	Zum bohrungslosen Anschluss von lamellierten Kupferschienen.
Material:	Stahlblech
Oberfläche:	Verzinkt, passiviert
Verpackungseinheit:	3 St.
EAN:	4028177044234
Zolltarifnummer:	85369010

Produkt-Merkmale

Passend für Sammelschienen:	Typ/Querschnitt (Breite)/Querschnitt (Stärke) Sammelschiene E-Cu/12/5
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen:	Breite: 34 mm Höhe: 10 mm

Approbationen

Approbationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Erklärungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Zertifikate	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

© Rittal 2014

Downloads / CAD

Dokumentationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Videos	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
CAD-Zeichnungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Datenblätter	Technik im Detail (DE)
Kennlinien	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Treiber/Software	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Ausschreibungstext

Plattenklemmen

Plattenklemmen für Sammelschienen 12 x 5 - 30 x 10 mm
Technische Daten
Breite: 55 mm
Höhe: 55 mm
Anschlussart
Klemmraum lam. Kupferschiene: 34 x 10 mm
System:
Rittal RiLine60